

## Multifunktional

### **LITHOSKOP für nahezu alle Applikationen in der Urologie und Lithotripsie**

- Lithotripsie für alle Steinarten
- Endoskopie des gesamten Urogenitaltraktes
- Röntgen- und Ultraschalldiagnose
- Perkutane Interventionen (PNL, PCN)
- Minimal-invasive Chirurgie
- Behandlung der Induratio Penis Plastica (IPP)
- Orthopädie (Schmerztherapie)

## Vollendet

### **LITHOSKOP mit flexiblem Stoßwellenkopf**

- Zwei Untertischpositionen für: Nierensteine, Steine im oberen Harnleiter
- Eine Obertischposition für: Harnleitersteine, Blasensteine, Induratio Penis Plastica (IPP) und Orthopädie (Schmerztherapie)

### **LITHOSKOP bietet die einzigartige „One-time Patientenpositionierung“**

- Keine Patientenumlagerungen! Selbst bei einem Wechsel zwischen den Interventionen bleibt der Patient immer bequem auf dem Rücken liegen. Dies ist ein enormer Vorteil in Sachen Sicherheit und Workflow.

## Effizient

### **Effizientes Stoßwellensystem Pulso™ für sichtbare Ergebnisse**

- Inline Röntgen- und Ultraschalllokalisation
- 16 cm Eindringtiefe – auch für adipöse Patienten geeignet
- Lange Lebensdauer
- Hohe Energie für eine effektive Steindesintegration und niedrige Energiedichte für minimale Nebenwirkungen
- 38 Energiestufen für eine individuelle Behandlungsmöglichkeit

## Digital

### **Umfassendes digitales Patienten- und Bilddatenmanagement**

- Röntgenbilder
- Ultraschallbilder
- Patientendaten
- Therapiedaten
- Volle DICOM-Funktionalität

## Ergonomisch

### **Durchdachte Details für besseren Workflow**

- Integrierte Endoskopieschnittstelle und Endoskopieregale
- Alle Bilder auf einen Blick (Röntgen, Ultraschall, Endoskopie)
- Flexibler Monitortragarm bringt die Bilder immer ins Blickfeld
- Intuitives Handbedienteil

## Individuell

### **Den Bedürfnissen des Urologen angepasst**

- Leistungsstarker Generator mit 65 oder 80 kW
- Leistungsstarker Bildverstärker mit 23 oder 33 cm
- Zahlreiches Zubehör
- Zubehör für Orthopädie und Pädiatrie