

### BR-MA (CA 15-3)

- **Assay Format:** IMMULITE (LKBR), IMMULITE 2000 (L2KBR), IMMULITE 2500 (L5KBR)
- **Messbereich:** bis 300 U/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 1,0 U/ml (IMMULITE , IMMULITE 2000 , IMMULITE 2500)

Probanden	System	n	Median (U/ml)	95%-Bereich (U/ml)	95. Perc. (U/ml)	Lit.
Frauen prämenopausal	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500	119	20,2		36,5	PILKBR-8 PIL2KBR-12 PIL5KBR-2
Frauen postmenopausal		102	22,8		46,8	
Frauen gesamt		221	21,6		38,4	
Probanden	System	n	Median (U/ml)	95. Perc. (U/ml)	97,5. Perc. (U/ml)	Lit.
Frauen prämenopausal	IMMULITE IMMULITE 2000	477	22	38	42	5
Probanden	System	n	Median (U/ml)	95%-Bereich (U/ml)	95. Perc. (U/ml)	Lit.
Schwangere Frauen	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500	40	22,7		47,2	PILKBR-8 PIL2KBR-12 PIL5KBR-2
Frauen benigne Erkrank.		50	24,9		84,4	
maligne Erkr. (ohne Mamma-Ca)		69	37,5		234	
Einzelwerte Mamma-Ca		96	26,7		317	
Mamma-Ca Verschiedene Stadien		830	34,7		458	
Therapierte Mamma-Ca		94	22,0		51,6	