

## CK-MB

- **Assay Format:** IMMULITE (LKMB), IMMULITE 2000 (L2KMB), IMMULITE 2500 (L5KCP), IMMULITE turbo (LSKCP)
- **Messbereich:** bis 500 ng/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,6 ng/ml
- **Umrechnungsfaktor:** ng/ml x 1 → µg/l

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	97,5. Perc. (ng/ml)	99. Perc. (ng/ml)	Lit.
Gesunde	IMMULITE	171	0,9	3,5	5,3	PILKMB-10
Gesunde	IMMULITE 2000	171	0,9	2,6	4,8	PIL2KMB-11
Gesunde	IMMULITE 2500	171	0,63	3,23	5,1	PIL5KCP-4
Gesunde	IMMULITE Turbo	171	0,63	3,23	5,1	PILSKCP-8
Hospital. Pat. ohne kardiovask. Erkrank.	IMMULITE	91	2,0	5,7	7,3	PILKMB-10
Hospital. Pat. ohne kardiovask. Erkrank.	IMMULITE 2000	91	2,3	5,7	7,2	PIL2KMB-11
Hospital. Pat. ohne kardiovask. Erkrank.	IMMULITE 2500	91	1,58	4,89	6,85	PILSKCP-4
Hospital. Pat. ohne kardiovask. Erkrank.	IMMULITE Turbo	91	1,58	4,89	6,85	PILSKCP-8