

Digoxin

- **Assay Format:** IMMULITE (LKDI), IMMULITE 2000 (L2KDI), IMMULITE 2500 (L5KDI)
- **Messbereich:** bis 8 ng/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,1 ng/ml (IMMULITE) ; 0,2 ng/ml (IMMULITE 2000 , IMMULITE 2500)
- **Umrechnungsfaktor:** ng/ml x 1,281 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	abs. Bereich (ng/ml)	Cut-off (ng/ml)	Lit.
Therapeutischer Bereich	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500			0,8 – 2,4		PILKDI-14 PIL2KDI-8 PIL5KDI-2 14
Toxische Patienten				2,1 – 8,7		

Werte nicht auf IMMULITE bestimmt - Literaturwerte! (Keine Angabe zur Methode)

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	abs. Bereich (ng/ml)	Cut-off (ng/ml)	Lit.
Therapeutischer Bereich Koronare Herzkrankheit ≥ 12h nach Dosis	Keine Angabe			0,8 – 1,5		13
Therapeutischer Bereich Arrhythmie ≥ 12h nach Dosis				1,5 – 2,0		
Toxische Wirkung Erwachsene					> 2,5	
Toxische Wirkung Kinder					> 3,0	