

## GI-MA (CA 19-9)

- **Assay Format:** IMMULITE (LKGI), IMMULITE 2000 (L2KGI), IMMULITE 2500 (L5KGI)
- **Messbereich:** bis 1000 U/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 2 U/ml (IMMULITE , IMMULITE 2000), 1 U/ml (IMMULITE 2500)

Probanden	System	n	Median (U/ml)	abs. Bereich (U/ml)	97,5. Perc. (U/ml)	Lit.
Gesunde Erwachsene	IMMULITE IMMULITE 2000	70	5,1	n.n. - 30		PILKGI-16 PIL2KGI-11
Gesunde Erwachsene	IMMULITE 2500	70	5,1	n.n. - 33		PIL5KGI-3
Probanden	System	n	Median (U/ml)	95%-Bereich (U/ml)	95. Perc. (U/ml)	Lit.
Gesunde Erwachsene	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500	798	3,5		18,4	PILKGI-16 PIL2KGI-11 PIL5KGI-3
Gesunde Männer		428	3,0		18,3	
Gesunde Frauen		370	4,2		18,7	
Probanden	System	n	Median (U/ml)	95. Perc. (U/ml)	97,5. Perc. (U/ml)	Lit.
Gesunde Erwachsene	IMMULITE	905	3,5	19	24	5
Gesunde Männer		470	3,1	19	24	
Gesunde Frauen		435	4,1	19	25	