

IGF-I / IGFBP- 3

☞ Assay Format: IMMULITE (LKGF / LKGB)

$$\text{IGF-I / IGFBP-3 (ng/}\mu\text{g)} = \text{IGF-I (ng/ml)} / \text{IGFBP-3 (}\mu\text{g/ml)}$$

Probanden	System	n	Median (ng/μg)	0,1. Perc. (ng/μg)	95%-Bereich (ng/μg)	97,5. Perc. (ng/μg)	Lit.
Kinder, 1-7d	IMMULITE	45	24,3	19,0	20,0 – 47,0	47,0	26
Kinder, 8-15d	IMMULITE	40	27,2	16,7	17,8 – 45,6	45,6	26
Kinder, 0,5-6m	IMMULITE	25	108,2	49,2	59,5 – 173,1	173,1	26
Kinder, 6-12m	IMMULITE	19	90,9	32,5	47,4 – 174,7	174,7	26
Kinder, 1,0-1,9a	IMMULITE	27	82,7	29,6	43,1 – 158,7	158,7	26
Kinder, 2,0-2,9a	IMMULITE	17	69,7	25,0	36,4 – 133,7	133,7	26
Kinder, 3,0-3,9a	IMMULITE	5	60,5	21,7	31,6 – 115,7	115,7	26
Kinder, 4,0-4,9a	IMMULITE	7	53,9	19,4	28,2 – 103,1	103,1	26
Kinder, 5,0-5,9a	IMMULITE	13	49,5	17,8	25,9 – 94,4	94,4	26
Kinder, 6,0-6,9a	IMMULITE	31	46,7	16,9	24,5 – 89,0	89,0	26
Mädchen, 7,0-7,9a	IMMULITE	39	43,4	16,4	23,4 – 80,2	80,2	26
Jungen, 7,0-7,9a	IMMULITE	31	47,3	16,9	24,6 – 91,0	91,0	26
Mädchen, 8,0-8,9a	IMMULITE	44	44,6	17,0	24,2 – 82,2	82,2	26
Jungen, 8,0-8,9a	IMMULITE	35	44,9	16,1	23,4 – 85,9	85,9	26
Mädchen, 9,0-9,9a	IMMULITE	52	47,2	18,1	25,7 – 86,7	86,7	26
Jungen, 9,0-9,9a	IMMULITE	41	45,0	16,2	23,6 – 85,8	85,8	26
Mädchen, 10,0-10,9a	IMMULITE	62	50,8	19,6	27,8 – 92,8	92,8	26
Jungen, 10,0-10,9a	IMMULITE	49	47,3	17,2	24,9 – 89,8	89,8	26
Mädchen, 11,0-11,9a	IMMULITE	79	56,7	22,0	31,1 – 103,2	103,2	26
Jungen, 11,0-11,9a	IMMULITE	62	52,9	19,4	28,0 – 99,9	99,9	26
Mädchen, 12,0-12,9a	IMMULITE	101	64,9	25,4	35,8 – 117,7	117,7	26
Jungen, 12,0-12,9a	IMMULITE	82	62,0	22,9	33,0 – 116,7	116,7	26
Mädchen, 13,0-13,9a	IMMULITE	125	72,8	28,8	40,4 – 131,1	131,1	26
Jungen, 13,0-13,9a	IMMULITE	108	72,6	27,1	38,9 – 135,5	135,5	26
Mädchen, 14,0-14,9a	IMMULITE	148	77,6	31,1	43,5 – 138,5	138,5	26
Jungen, 14,0-14,9a	IMMULITE	137	81,6	31,1	44,3 – 150,5	150,5	26
Mädchen, 15,0-15,9a	IMMULITE	161	79,5	32,4	45,0 – 140,7	140,7	26
Jungen, 15,0-15,9a	IMMULITE	153	84,8	33,0	46,6 – 154,3	154,3	26
Mädchen, 16,0-16,9a	IMMULITE	157	76,5	31,6	43,6 – 134,2	134,2	26
Jungen, 16,0-16,9a	IMMULITE	150	82,6	32,8	46,0 – 148,5	148,5	26
Mädchen, 17,0-17,9a	IMMULITE	135	67,1	28,1	38,6 – 116,6	116,6	26
Jungen, 17,0-17,9a	IMMULITE	133	77,6	31,4	43,7 – 137,6	137,6	26
Mädchen, 18,0-18,9a	IMMULITE	114	58,7	24,9	34,1 – 101,1	101,1	26
Jungen, 18,0-18,9a	IMMULITE	116	68,8	28,4	39,2 – 120,5	120,5	26
Mädchen, 19,0-19,9a	IMMULITE	99	52,4	22,6	30,7 – 89,6	89,6	26
Jungen, 19,0-19,9a	IMMULITE	102	59,8	25,2	34,6 – 103,6	103,6	26
Mädchen, 20,0-20,9a	IMMULITE	36	47,8	20,7	28,1 – 81,4	81,4	26
Jungen, 20,0-20,9a	IMMULITE	34	52,9	22,6	30,8 – 90,8	90,8	26
Erwachsene, 21-25a	IMMULITE	155	38,2	16,8	22,7 – 64,2	64,2	26
Erwachsene, 26-30a	IMMULITE	54	38,4	17,7	23,5 – 62,7	62,7	26
Erwachsene, 31-35a	IMMULITE	48	38,6	18,3	24,1 – 61,8	61,8	26
Erwachsene, 36-40a	IMMULITE	52	36,1	17,4	22,7 – 57,5	57,5	26
Erwachsene, 41-45	IMMULITE	50	33,4	16,0	21,0 – 53,3	53,3	26
Erwachsene, 46-50	IMMULITE	50	31,0	14,8	19,4 – 49,4	49,4	26
Erwachsene, 51-55	IMMULITE	52	28,8	13,7	18,0 – 46,0	46,0	26
Erwachsene, 56-60	IMMULITE	48	27,8	13,2	17,4 – 44,6	44,6	26
Erwachsene, 61-65	IMMULITE	78	27,9	13,2	17,4 – 44,7	44,7	26
Erwachsene, 66-70	IMMULITE	22	28,2	13,3	17,5 – 45,2	45,2	26
Erwachsene, 71-75	IMMULITE	56	28,6	13,5	17,8 – 46,1	46,1	26
Erwachsene, 76-80	IMMULITE	24	29,0	13,7	18,0 – 46,7	46,7	26
Erwachsene, 81-85	IMMULITE	15	28,8	13,5	17,8 – 46,4	46,4	26