

**PAP**

- **Assay Format:** IMMULITE (LKPA), IMMULITE 2000 (L2KPA), IMMULITE (L5KPA)
- **Messbereich:** bis 100 ng/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,02 ng/ml (IMMULITE , IMMULITE 2000 ; IMMULITE 2500)

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	95% - Bereich (ng/ml)	97,5. Perc. (ng/ml)	Lit.
Gesunde Männer	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500	51	1,7		3,4	PILKPA-6 PIL2KPA-8 PIL5KPA-3
Gesunde Männer		403			3,5	
Probanden	System	n	Median (ng/ml)	95% - Bereich (ng/ml)	95. Perc. (ng/ml)	Lit.
Gesunde Männer	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500	425	1,4		2,2	PILKPA-6 PIL2KPA-8 PIL5KPA-3
Probanden	System	n	Median (ng/ml)	95. Perc. (ng/ml)	97,5. Perc. (ng/ml)	Lit.
Gesunde Männer	IMMULITE	525	1,4	2,3	2,7	5