

## Phenobarbital

- **Assay Format:** IMMULITE (LKP), IMMULITE 2000 (L2KP), IMMULITE 2500 (L5KP)
- **Messbereich:** bis 80 µg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 1,0 µg/ml (IMMULITE , IMMULITE 2000 ; IMMULITE 2500)
- **Umrechnungsfaktor:** µg/ml × 4,34 → µmol/l

Probanden	System	n	Median (µg/ml)	abs. Bereich (µg/ml)	Cut-off (µg/ml)	Lit.
Nicht toxischer Bereich	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500			15 – 40		PILKP-6 PIL2KP-8 PIL5KP-2 7, 43
Toxischer Bereich					> 40	