

Phenytoin

- **Assay Format:** IMMULITE (LKPN), IMMULITE 2000 (L2KPN), IMMULITE 2500 (L5KPN)
- **Messbereich:** bis 40 µg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,03 µg/ml (IMMULITE), 0,5 µg/ml (IMMULITE 2000, IMMULITE 2500)
- **Umrechnungsfaktor:** µg/ml × 3,96 → µmol/l

Probanden	System	n	Median (µg/ml)	abs. Bereich (µg/ml)	Cut-off (µg/ml)	Lit.
therapeutischer Bereich	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500			10 – 20		PILKPN-7 PIL2KPN-10 PIL5KPN-2 44-47
Toxischer Bereich					> 20	