

Valproinsäure

- **Assay Format:** IMMULITE (LKVA), IMMULITE 2000 (L2KVA), IMMULITE 2500 (L5KVA)
- **Messbereich:** 10 - 200 µg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 1,25 µg/ml (IMMULITE) ; 1,5 µg/ml (IMMULITE 2000, UMMULITE 2500)
- **Umrechnungsfaktor:** µg/ml x 6,93 → µmol/l

Probanden	System	n	Median (µg/ml)	abs. Bereich (µg/ml)	97,5. Perc. (µg/ml)	Lit.
Therapeutischer Bereich	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500			50 - 100		PILKVA-4 PIL2KVA-5 PIL5KVA-2 7
Toxischer Bereich				> 100		