

17 α -OH Progesteron

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen RIA (TKOP)
- **Messbereich:** 0,1 – 12,5 ng/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,07 ng/ml
- **Umrechnungsfaktor:** ng/ml x 3,026 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	95% - Bereich (ng/ml)	abs. Bereich (ng/ml)	Lit.
Männer 20-59 Jahre	Gamma-Counter	46	1,43	0,60 – 3,42		PITKOP-5
Frauen Follikelphase 22 – 45 Jahre		18	0,67		0,19 – 1,82	
Frauen Lutealphase 22 – 45 Jahre		18	2,1		0,22 – 4,69	
Frauen Oral Kontrazeptiva		29	0,79		0,18 – 2,51	
Frauen Postmenopausal		26	0,46		0,2 – 1,72	