

## Androstendion direkt

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen RIA (TKAN)
- **Messbereich:** 0,04 – 10 ng/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,04 ng/ml
- **Umrechnungsfaktor:** ng/ml x 3,4916 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	95%-Bereich (ng/ml)	95. Perc. (ng/ml)	Lit.
Männer	Gamma-Counter	124	1,8	0,8 – 3,0		PITKAN-5
Frauen		122	1,7	0,5 – 3,7		