

C-Peptid

- **Assay Format:** DAK RIA (KPED)
- **Messbereich:** 0,1 – 20 ng/ml (WHO 1st IRP 84/510)

Basis Verfahren

- **Analyt. Sensitivität:** 0,22 ng/ml

Alternativ-Verfahren

- **Analyt. Sensitivität:** 0,05 ng/ml
- **Umrechnungsfaktor:** ng/ml X 331 → pmol/l

Probanden	System	n	Median (ng/ml)	95%- Bereich (ng/ml)	95. Perc. (ng/ml)	Lit.
Gesunde, nüchtern	Gamma-Counter	35	1,5	0,8 - 4		PIKPED-8