

## FSH

- **Assay Format:** Coat-A-Count IRMA (IKFS)
- **Messbereich:** bis 100 mIU/ml (WHO 2nd IRP 78/549)
- **Analyt. Sensitivität:** 0,06 mIU/ml

Probanden	System	n	Median (mIU/ml)	95% - Bereich (mIU/ml)	97,5. Perc. (mIU/ml)	Lit.
Männer	Gamma-Counter	16	3,9	1,1 – 13,5		PIIKFS-5
Frauen Follikelphase		38	5	3,3 – 8,8		
Mittzyklus		10	10,1	5,4 – 20		
Lutealphase		45	3,1	1,6 – 8,7		
Orale Kontrazeptiva		12	1,3	n.n. – 4,6		
Postmenopausal		12	73	42 – 126		
Postmenopausal, unter Östrogensubstitution		16	27	9,5 – 113		
Präpubertal (1 – 13 a)		14	0,9	0,1 – 3,4		