

## Insulin

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen RIA (TKIN)
- **Messbereich:** 5 – 350  $\mu\text{IU/ml}$  (WHO 1<sup>st</sup> IRP 66/304)

### **Basis Über-Nacht Verfahren**

- **Analyt. Sensitivität:** 1,2  $\mu\text{IU/ml}$
- **Alternativ 3-Stunden Inkubation**
- **Analyt. Sensitivität:** 4,6  $\mu\text{IU/ml}$

Probanden	System	n	Median ( $\mu\text{IU/ml}$ )	95%-Bereich ( $\mu\text{IU/ml}$ )	95. Perc. ( $\mu\text{IU/ml}$ )	Lit.
Gesunde, nüchtern (Glukose $\leq$ 110 mg/dl)	Gamma-Counter	103	8,3		22	PITKIN-4