

Testosteron , frei

- **Assay Format:** Coat-A-Count Festphasen RIA (TKTF)
- **Messbereich:** ca. 0,55 – 50 pg/ml
- **Analyt. Sensitivität:** 0,15 pg/ml
- **Umrechnungsfaktor:** pg/ml x 3,467 → pmol/l

Probanden	System	n	Median (pg/ml)	95% - Bereich (pg/ml)	97,5. Perc. (pg/ml)	Lit.
Männer 20 – 39 a	Gamma-Counter	154	17,2	8,8 – 27		PITKTF-5
Männer 40 – 59 a		210	14,4	7,2 – 23		
Männer 60 – 80 a		108	11,7	5,6 – 19		
Frauen 20 – 39 a	Gamma-Counter	47	0,87	n.n. - 2,57		PITKTF-5
Frauen 40 – 59 a		39	0,68	n.n. – 2,03		
Frauen 60 – 80 a		27	0,51	n.n. - 1,55		