

## T4 , gesamt

- **Assay Format:** IMMULITE (LKT4), IMMULITE 2000 (L2KT4)
- **Messbereich:** bis 24 µg/dl
- **Nachweisgrenze:** 0,4 µg/dl (IMMULITE) ; 0,3 µg/dl (IMMULITE 2000)
- **Umrechnungsfaktor:** µg/dl x 12,87 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (µg/dl)	95% - Bereich (µg/dl)	97,5. Perc. (µg/dl)	Lit.
Euthyreote Erwachsene	IMMULITE IMMULITE 2000	314	7,7	4,5 – 12,5	12,5	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Schwangere, 1.Trimester	IMMULITE	39	11,5	7,8 – 16,2	16,2	20
Schwangere, 2., 3. Trimester	IMMULITE	107	12,5	9,8 – 18,3	18,3	20
Kinder, 1a	IMMULITE IMMULITE 2000		9,2	3,52 – 17,4	17,4	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 2a	IMMULITE IMMULITE 2000		8,9	3,53 – 16,8	16,8	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 3a	IMMULITE IMMULITE 2000		8,6	3,70 – 15,7	15,7	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 4a	IMMULITE IMMULITE 2000		8,3	3,91 – 14,4	14,4	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 5a	IMMULITE IMMULITE 2000		8,2	3,97 – 13,8	13,8	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 6a	IMMULITE IMMULITE 2000		8,0	4,02 – 13,3	13,3	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 7a	IMMULITE IMMULITE 2000		7,8	4,06 – 12,9	12,9	PILKT4-8 PIL2KT4- 141
Kinder, 8a	IMMULITE IMMULITE 2000		7,7	4,09 – 12,5	12,5	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 9a	IMMULITE IMMULITE 2000		7,6	4,12 – 12,1	12,1	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 10a	IMMULITE IMMULITE 2000		7,5	4,15 – 11,8	11,8	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 11a	IMMULITE IMMULITE 2000		7,4	4,17 – 11,5	11,5	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 12a	IMMULITE IMMULITE 2000		7,3	4,19 – 11,2	11,2	PILKT4-8 PIL2KT4- 14
Kinder, 1-7d	IMMULITE	45	16,2	8,9 – 31,0	31,0	19
Kinder, 8-15d	IMMULITE	40	24,8	13,9 – 41,5	41,5	19
Kinder, 16d-3a	IMMULITE	86	9,9	5,9 – 12,1	12,1	19
Kinder, 4-6a	IMMULITE	51	7,8	6,1 – 10,9	10,9	19
Kinder, 7-8a	IMMULITE	50	8,9	6,4 – 11,7	11,7	19
Kinder, 9-10a	IMMULITE	71	8,7	6,2 – 10,4	10,4	19
Kinder, 11a	IMMULITE	45	8,5	6,0 – 9,9	9,9	19
Kinder, 12a	IMMULITE	35	7,9	5,6 – 9,7	9,7	19
Kinder, 13a	IMMULITE	46	7,8	5,6 – 9,2	9,2	19
Kinder, 14a	IMMULITE	62	7,5	5,6 – 9,2	9,2	19
Kinder, 15a	IMMULITE	88	7,2	5,4 – 8,8	8,8	19
Kinder, 16a	IMMULITE	71	7,1	5,3 – 8,4	8,4	19
Kinder, 17a	IMMULITE	52	6,9	5,0 – 8,2	8,2	19
Kinder, 18-19a	IMMULITE	20	6,1	4,7 – 7,2	7,2	19
Kinder, 1d-19a	IMMULITE	762	7,9	5,7 – 8,8	8,8	19
Jungen, Tanner 1	IMMULITE	28	8,7	5,1 – 12,5	12,5	19
Jungen, Tanner 2	IMMULITE	25	8,2	4,1 – 11,9	11,9	19
Jungen, Tanner 3	IMMULITE	47	7,7	6,3 – 11,0	11,0	19
Jungen, Tanner 4	IMMULITE	31	6,7	5,7 – 9,9	9,9	19
Jungen, Tanner 5	IMMULITE	65	7,4	5,2 – 9,7	9,7	19
Mädchen, Tanner 1	IMMULITE	33	9,6	5,3 – 12,3	12,3	19
Mädchen, Tanner 2	IMMULITE	25	7,9	4,9 – 12,4	12,4	19
Mädchen, Tanner 3	IMMULITE	50	7,2	5,5 – 10,7	10,7	19
Mädchen, Tanner 4	IMMULITE	39	6,9	5,3 – 9,8	9,8	19
Mädchen, Tanner 5	IMMULITE	38	7,4	5,6 – 9,5	9,5	19