

TBG

- **Assay Format:** IMMULITE (LKTb), IMMULITE 2000 (L2KTb)
- **Messbereich:** bis 80 µg/ml (WHO 1st IS 88/638)
- **Analyt. Sensitivität:** 1,1 µg/ml (IMMULITE) ; 1,6 µg/ml (IMMULITE 2000)
- **Umrechnungsfaktor:** µg/ml x 18,5 → nmol/l

Probanden	System	n	Median (µg/ml)	95% - Bereich (µg/ml)	97,5. Perc. (µg/ml)	Lit.
Euthyreote Erwachsene	IMMULITE IMMULITE 2000 IMMULITE 2500	75	19	14 – 31	31	PILKTb-8 PIL2KTb-14 PIL5KTb-1
Schwangere, 1. Trimester	IMMULITE	39	31	19 – 49	49	20
Schwangere, 2., 3. Trimester		105	46	30 – 68	68	
Kinder, 1-7d	IMMULITE	45	10,6	6,3 – 21,6	21,6	19
Kinder, 8-15d		40	17,3	11,9 – 23,9	23,9	
Kinder, 16d-3a		86	24,4	12,7 – 30,9	30,9	
Kinder, 4-6a		51	27,3	14,7 – 32,9	32,9	
Kinder, 7-8a		50	24,9	16,3 – 30,7	30,7	
Kinder, 9-10a		71	22,7	15,8 – 28,1	28,1	
Kinder, 11a		45	21,6	15,4 – 27,4	27,4	
Kinder, 12a		35	20,6	14,8 – 26,1	26,1	
Kinder, 13a		46	19,5	13,8 – 25,2	25,2	
Kinder, 14a		62	18,6	12,2 – 25,2	25,2	
Kinder, 15a		88	18,0	10,8 – 24,4	24,4	
Kinder, 16a		71	17,7	10,0 – 23,8	23,8	
Kinder, 17a		52	17,1	8,5 – 23,1	23,1	
Kinder, 18-19a		20	16,8	7,7 – 21,2	21,2	
Kinder, 1d-19a		762	18,7	12,7 – 26,6	26,6	
Jungen, Tanner 1	IMMULITE	28	22,0	13,5 – 28,4	28,4	19
Jungen, Tanner 2		25	19,0	15,1 – 25,9	25,9	
Jungen, Tanner 3		47	19,2	14,0 – 26,3	26,3	
Jungen, Tanner 4		31	18,5	13,2 – 25,0	25,0	
Jungen, Tanner 5		65	18,2	12,2 – 23,7	23,7	
Mädchen, Tanner 1	IMMULITE	33	24,1	14,2 – 26,4	26,4	19
Mädchen, Tanner 2		25	18,7	15,0 – 27,9	27,9	
Mädchen, Tanner 3		50	19,2	13,7 – 25,3	25,3	
Mädchen, Tanner 4		39	18,0	12,0 – 24,1	24,1	
Mädchen, Tanner 5		38	16,1	9,1 – 22,0	22,0	