

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | |
|---|------|-----|---------|------------|-------|-------------------|-------|---------|------------|------|-------------------|-------|------|
| Immunoassay-Kontrollen CON6 | | | | | | | | | | | | | |
| Charge 022 verwendbar bis 31.01.2011 | | | | | | | | | | | | | |
| Androstendion IMMULITE 2000 L2KAO | AND | 5 | ng/ml | 2,78 | 0,27 | 1,97 | 3,59 | nmol/l | 9,71 | 0,94 | 6,88 | 12,53 | |
| | | 6 | | 6,02 | 0,46 | 4,64 | 7,40 | | 21,0 | 1,61 | 16,2 | 25,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Androstendion gelten ab Charge 207 | | | | | | | | | | | | | |
| Androstendion IMMULITE 2000 L2KAO | AND | 5 | ng/ml | 2,78 | 0,27 | 1,97 | 3,59 | nmol/l | 9,71 | 0,94 | 6,88 | 12,53 | |
| | | 6 | | 6,54 | 0,50 | 5,04 | 8,04 | | 22,8 | 1,75 | 17,6 | 28,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Androstendion gelten ab Charge 215 | | | | | | | | | | | | | |
| Androstendion IMMULITE 2000 L2KAO | AND | 5 | ng/ml | 2,78 | 0,27 | 1,97 | 3,59 | nmol/l | 9,71 | 0,94 | 6,88 | 12,53 | |
| | | 6 | | 7,22 | 0,55 | 5,57 | 8,87 | | 25,2 | 1,92 | 19,4 | 31,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Cortisol IMMULITE 2000 L2KCO | COR | 4 | µg/dl | 4,50 | 0,45 | 3,15 | 5,85 | nmol/l | 124 | 12,4 | 86,9 | 161 | |
| | | 5 | | 13,2 | 0,96 | 10,32 | 16,1 | | 364 | 26,5 | 285 | 444 | |
| | | 6 | | 36,0 | 2,60 | 28,2 | 43,8 | | 993 | 71,7 | 778 | 1208 | |
| DHEA-S IMMULITE 2000 L2KDS | DHS | 4 | µg/dl | 84,0 | 11,0 | 51,0 | 117 | | | | | | |
| | | 5 | | 211 | 24,5 | 138 | 285 | | | | | | |
| | | 6 | | 560 | 64,0 | 368 | 752 | | | | | | |
| Folsäure IMMULITE 2000 L2KFO | FOL | 4 | ng/ml | 2,70 | 0,30 | 1,80 | 3,60 | nmol/l | 6,12 | 0,68 | 4,08 | 8,16 | |
| | | 5 | | 5,20 | 0,47 | 3,79 | 6,61 | | 11,8 | 1,07 | 8,59 | 15,0 | |
| | | 6 | | 10,7 | 0,70 | 8,60 | 12,8 | | 24,2 | 1,59 | 19,5 | 29,0 | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Folsäure gelten ab Charge 220 | | | | | | | | | | | | | |
| Folsäure IMMULITE 2000 L2KFO | FOL | 4 | ng/ml | 2,60 | 0,29 | 1,73 | 3,47 | nmol/l | 5,89 | 0,66 | 3,92 | 7,86 | |
| | | 5 | | 5,30 | 0,48 | 3,86 | 6,74 | | 12,0 | 1,09 | 8,75 | 15,3 | |
| | | 6 | | 10,4 | 0,68 | 8,36 | 12,4 | | 23,6 | 1,54 | 18,9 | 28,2 | |
| FSH IMMULITE 2000 L2KFS | FSH | 4 | mIU/ml | 4,80 | 0,33 | 3,81 | 5,79 | | | | | | |
| | | 5 | | [2nd IRP] | 15,9 | 0,86 | 13,3 | | 18,5 | | | | |
| | | 6 | | 78/549] | 36,0 | 1,55 | 31,4 | | 40,7 | | | | |
| HCG + β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | 4 | mIU/ml | 15,0 | 1,37 | 10,89 | 19,1 | | | | | | |
| | | 5 | | [3rd IS | 42,0 | 2,80 | 33,6 | | 50,4 | | | | |
| | | 6 | | 75/537] | 457 | 27,0 | 376 | | 538 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für HCG gelten für die Chargen 237 - 300 | | | | | | | | | | | | | |
| HCG + β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | ⊗ 4 | mIU/ml | 17,4 | 1,58 | 12,7 | 22,1 | | | | | | |
| | | ⊗ 5 | | [3rd IS | 44,0 | 2,90 | 35,3 | | 52,7 | | | | |
| | | ⊗ 6 | | 75/537] | 480 | 28,0 | 396 | | 564 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für HCG gelten ab Charge 304 | | | | | | | | | | | | | |
| HCG + β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | ⊗ 4 | mIU/ml | 17,4 | 1,58 | 12,7 | 22,1 | | | | | | |
| | | ⊗ 5 | | [3rd IS | 41,0 | 2,70 | 32,9 | | 49,1 | | | | |
| | | ⊗ 6 | | 75/537] | 462 | 26,9 | 381 | | 543 | | | | |
| hGH IMMULITE 2000 L2KGH | GH | 4 | ng/ml | 2,10 | 0,14 | 1,68 | 2,52 | mIU/l | 5,04 | 0,34 | 4,03 | 6,05 | |
| | | 5 | | 4,00 | 0,23 | 3,31 | 4,69 | | [WHO | 9,6 | 0,55 | 7,94 | 11,3 |
| | | 6 | | 11,8 | 0,83 | 9,31 | 14,3 | | 98/574 | 28,3 | 1,99 | 22,3 | 34,3 |
| hGH - neue Version IMMULITE 2000 L2KGRH | GRH | 4 | ng/ml | 1,70 | 0,12 | 1,34 | 2,06 | mIU/l | 5,10 | 0,36 | 4,02 | 6,18 | |
| | | 5 | | 3,10 | 0,18 | 2,56 | 3,64 | | [WHO | 9,3 | 0,54 | 7,68 | 10,9 |
| | | 6 | | 8,90 | 0,63 | 7,01 | 10,8 | | 98/574 | 26,7 | 1,89 | 21,0 | 32,4 |
| LH IMMULITE 2000 L2KLH | LH | 4 | mIU/ml | 11,1 | 0,87 | 8,49 | 13,7 | | | | | | |
| | | 5 | | 1st IRP | 25,8 | 2,04 | 19,7 | | 31,9 | | | | |
| | | 6 | | 68/40 | 48,4 | 4,10 | 36,1 | | 60,7 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für LH gelten ab Charge 264 | | | | | | | | | | | | | |
| LH IMMULITE 2000 L2KLH | LH | 4 | mIU/ml | 11,1 | 0,87 | 8,49 | 13,7 | | | | | | |
| | | ⊗ 5 | | 1st IRP | 24,3 | 1,94 | 18,5 | | 30,1 | | | | |
| | | ⊗ 6 | | 68/40 | 45,5 | 3,64 | 34,6 | | 56,4 | | | | |
| Östradiol IMMULITE 2000 L2KE2 | E2 | 4 | pg/ml | 85,0 | 10,10 | 54,7 | 115,3 | pmol/l | 312 | 37,1 | 201 | 423 | |
| | | 5 | | 183 | 20,0 | 123 | 243 | | 672 | 73,4 | 452 | 892 | |
| | | 6 | | 1196 | 85,0 | 941 | 1451 | | 4391 | 312 | 3454 | 5327 | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Östradiol gelten ab Charge 257 | | | | | | | | | | | | | |
| Östradiol IMMULITE 2000 L2KE2 | E2 | 4 | pg/ml | 85,0 | 10,10 | 54,7 | 115,3 | pmol/l | 312 | 37,1 | 201 | 423 | |
| | | 5 | | 183 | 20,0 | 123 | 243 | | 672 | 73,4 | 452 | 892 | |
| | | 6 | | 1265 | 90,0 | 995 | 1535 | | 4644 | 330 | 3653 | 5635 | |
| Progesteron IMMULITE 2000 L2KPW | PRG | 4 | ng/ml | 1,49 | 0,16 | 1,01 | 1,97 | nmol/l | 4,74 | 0,51 | 3,21 | 6,26 | |
| | | 5 | | 3,10 | 0,25 | 2,35 | 3,85 | | 9,9 | 0,80 | 7,47 | 12,2 | |
| | | 6 | | 14,0 | 1,12 | 10,6 | 17,4 | | 44,5 | 3,56 | 33,8 | 55,2 | |
| Prolaktin IMMULITE 2000 L2KPR | PRL | 4 | ng/ml | 11,20 | 0,93 | 8,41 | 14,0 | mIU/l | 237 | 19,7 | 178 | 297 | |
| | | 5 | | 18,1 | 1,34 | 14,1 | 22,1 | | [3rd IS | 384 | 28,4 | 298 | 469 |
| | | 6 | | 52,0 | 3,60 | 41,2 | 62,8 | | 84/500] | 1102 | 76,3 | 873 | 1331 |
| Testosteron IMMULITE 2000 L2KTW | TES | 4 | ng/dl | 127 | 16,1 | 78,7 | 175 | nmol/l | 4,40 | 0,56 | 2,73 | 6,08 | |
| | | 5 | | 345 | 28,0 | 261 | 429 | | 12,0 | 0,97 | 9,05 | 14,87 | |
| | | 6 | | 751 | 60,0 | 571 | 931 | | 26,04 | 2,08 | 19,80 | 32,3 | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Testosteron gelten ab Charge 170 | | | | | | | | | | | | | |
| Testosteron IMMULITE 2000 L2KTW | TES | 4 | ng/dl | 127 | 16,1 | 78,7 | 175 | nmol/l | 4,40 | 0,56 | 2,73 | 6,08 | |
| | | 5 | | 345 | 28,0 | 261 | 429 | | 12,0 | 0,97 | 9,05 | 14,87 | |
| | | 6 | | 690 | 55,0 | 525 | 855 | | 23,92 | 1,91 | 18,20 | 29,6 | |
| Gesamt-T3 IMMULITE 2000 L2KT3 | T3 | 4 | ng/dl | 86,0 | 7,90 | 62,3 | 110 | nmol/l | 1,32 | 0,12 | 0,96 | 1,68 | |
| | | 5 | | 166 | 12,0 | 130 | 202 | | 2,55 | 0,18 | 2,00 | 3,10 | |
| | | 6 | | 364 | 23,0 | 295 | 433 | | 5,59 | 0,35 | 4,53 | 6,65 | |
| Gesamt T4 IMMULITE 2000 L2KT4 | T4 | 4 | µg/dl | 2,60 | 0,33 | 1,61 | 3,59 | nmol/l | 33,5 | 4,25 | 20,7 | 46,2 | |
| | | 5 | | 8,30 | 0,52 | 6,74 | 9,9 | | 107 | 6,69 | 86,7 | 127 | |
| | | 6 | | 12,9 | 0,72 | 10,7 | 15,1 | | 166 | 9,3 | 138 | 194 | |
| Freies T3 IMMULITE 2000 L2KF3 | FT3 | 4 | pg/ml | 2,90 | 0,28 | 2,06 | 3,74 | pmol/l | 4,45 | 0,43 | 3,16 | 5,74 | |
| | | 5 | | 5,70 | 0,44 | 4,38 | 7,02 | | 8,8 | 0,68 | 6,73 | 10,8 | |
| | | 6 | | 11,3 | 0,80 | 8,90 | 13,7 | | 17,4 | 1,23 | 13,7 | 21,0 | |

⊗: Neu hinzugefügt

→: Aktualisierte Werte

* : Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | |
|---|------|-----|----------|------------|------|-------------------|-------|---------|------------|------|-------------------|------|
| Freies T4 IMMULITE 2000 L2KF4 | T4F | 4 | | 0,93 | 0,10 | 0,63 | 1,23 | | 11,97 | 1,29 | 8,11 | 15,8 |
| | | 5 | ng/dl | 1,35 | 0,10 | 1,05 | 1,65 | pmol/l | 17,4 | 1,29 | 13,5 | 21,2 |
| | | 6 | | 2,60 | 0,20 | 2,00 | 3,20 | | 33,5 | 2,57 | 25,7 | 41,2 |
| Freies T4 - neue Version IMMULITE 2000 L2KFT4 | F4 | 4 | | 0,97 | 0,05 | 0,82 | 1,12 | | 12,48 | 0,64 | 10,55 | 14,4 |
| | | 5 | ng/dl | 1,45 | 0,08 | 1,21 | 1,69 | pmol/l | 18,7 | 1,03 | 15,6 | 21,8 |
| | | 6 | | 2,50 | 0,11 | 2,17 | 2,83 | | 32,2 | 1,42 | 27,9 | 36,4 |
| TSH 3. Generation IMMULITE 2000 L2KTS | TSH | 4 | µIU/ml | 0,23 | 0,02 | 0,16 | 0,30 | | | | | |
| | | 5 | [2nd IRP | 3,70 | 0,18 | 3,16 | 4,24 | | | | | |
| | | 6 | 80/558] | 16,1 | 0,85 | 13,6 | 18,7 | | | | | |
| TSH Rapid IMMULITE 2000 L2KRT | RTH | 4 | µIU/ml | 0,24 | 0,02 | 0,17 | 0,31 | | | | | |
| | | 5 | [2nd IRP | 3,70 | 0,23 | 3,01 | 4,39 | | | | | |
| | | 6 | 80/558] | 15,4 | 0,86 | 12,8 | 18,0 | | | | | |
| T-Uptake IMMULITE 2000 L2KTU | TU | 5 | % TU | 35,0 | 2,20 | 28,4 | 41,6 | | | | | |
| Vitamin B12 IMMULITE 2000 L2KVB | VB | 4 | | 196 | 19,6 | 137 | 255 | | 145 | 14,5 | 101 | 188 |
| | | 5 | pg/ml | 379 | 33,0 | 280 | 478 | pmol/l | 280 | 24,3 | 207 | 353 |
| | | 6 | | 681 | 68,0 | 477 | 885 | | 502 | 50,2 | 352 | 653 |
| Tumormarker-Kontrollen TMC0 Charge 029 verwendbar bis 28.02.2010 | | | | | | | | | | | | |
| AFP IMMULITE 2000 L2KAP | AF | 1 | | 8,00 | 0,58 | 6,26 | 9,74 | | | | | |
| | | 2 | IU/ml | 31,0 | 1,90 | 25,3 | 36,7 | | | | | |
| | | 3 | | 68,0 | 3,70 | 56,9 | 79,1 | | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für AFP gelten ab Charge 300 | | | | | | | | | | | | |
| AFP IMMULITE 2000 L2KAP | AF | 1 | | 8,00 | 0,58 | 6,26 | 9,74 | | | | | |
| | | 2 | IU/ml | 34,0 | 2,10 | 27,7 | 40,3 | | | | | |
| | | 3 | | 74,0 | 4,00 | 62,0 | 86,0 | | | | | |
| BR-MA (CA 15-3) IMMULITE 2000 L2KBR | BRM | 1 | | 33,0 | 2,30 | 26,1 | 39,9 | | | | | |
| | | 2 | U/ml | 54,0 | 4,40 | 40,8 | 67,2 | | | | | |
| | | 3 | | 132 | 9,20 | 104,4 | 160 | | | | | |
| CEA IMMULITE 2000 L2KCA | CEA | 1 | | 6,30 | 0,62 | 4,44 | 8,16 | | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 15,4 | 1,17 | 11,9 | 18,9 | | | | | |
| | | 3 | | 55,0 | 2,90 | 46,3 | 63,7 | | | | | |
| GI-MA (CA 19-9) IMMULITE 2000 L2KGI | GIM | 1 | | 28,0 | 2,20 | 21,4 | 34,6 | | | | | |
| | | 2 | U/ml | 49,0 | 3,10 | 39,7 | 58,3 | | | | | |
| | | 3 | | 117 | 7,40 | 95 | 139 | | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für GI-MA gelten ab Charge 247 | | | | | | | | | | | | |
| GI-MA (CA 19-9) IMMULITE 2000 L2KGI | GIM | 1 | | 29,0 | 2,30 | 22,1 | 35,9 | | | | | |
| | | 2 | U/ml | 52,0 | 3,30 | 42,1 | 61,9 | | | | | |
| | | 3 | | 121 | 7,60 | 98 | 144 | | | | | |
| HCG + β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | 1 | mlU/ml | 16,2 | 1,34 | 12,2 | 20,2 | | | | | |
| | | 2 | [3rd IS | 38,0 | 2,80 | 29,6 | 46,4 | | | | | |
| | | 3 | 75/537] | 105 | 6,30 | 86,1 | 124 | | | | | |
| OM-MA (CA 125) IMMULITE 2000 L2KOP | OV | 1 | | 25,0 | 1,70 | 19,9 | 30,1 | | | | | |
| | | 2 | U/ml | 43,0 | 3,00 | 34,0 | 52,0 | | | | | |
| | | 3 | | 102 | 6,40 | 82,8 | 121 | | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für OM-MA gelten ab Charge 225 | | | | | | | | | | | | |
| OM-MA (CA 125) IMMULITE 2000 L2KOP | OV | 1 | | 27,0 | 1,80 | 21,6 | 32,4 | | | | | |
| | | 2 | U/ml | 45,0 | 3,20 | 35,4 | 54,6 | | | | | |
| | | 3 | | 111 | 7,00 | 90,0 | 132 | | | | | |
| PSA IMMULITE 2000 L2KPS | PSA | 1 | | 3,60 | 0,36 | 2,52 | 4,68 | | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 8,10 | 0,66 | 6,12 | 10,08 | | | | | |
| | | 3 | | 31,0 | 2,60 | 23,2 | 38,8 | | | | | |
| PSA 3. Generation IMMULITE 2000 L2KUP | sPS | 1 | | 3,70 | 0,25 | 2,95 | 4,45 | | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 7,90 | 0,58 | 6,16 | 9,64 | | | | | |
| Freies PSA IMMULITE 2000 L2KPF | fPS | 1 | | 1,28 | 0,10 | 0,98 | 1,58 | | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 2,70 | 0,20 | 2,10 | 3,30 | | | | | |
| | | 3 | | 10,9 | 0,87 | 8,29 | 13,51 | | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|-----|------------------------------|------------|------|-------------------|-------|---------|------------|---|-------------------|
| Tumormarker-Kontrollen TMCO | | | | | | | | | | | |
| Charge 030 verwendbar bis 31.07.2010 | | | | | | | | | | | |
| AFP IMMULITE 2000 L2KAP | AF | 1 | IU/ml | 7,20 | 0,53 | 5,61 | 8,79 | | | | |
| | | 2 | | 27,0 | 1,60 | 22,2 | 31,8 | | | | |
| | | 3 | | 58,0 | 3,10 | 48,7 | 67,3 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für AFP gelten ab Charge 300 | | | | | | | | | | | |
| AFP IMMULITE 2000 L2KAP | AF | 1 | IU/ml | 7,00 | 0,51 | 5,47 | 8,53 | | | | |
| | | 2 | | 29,0 | 1,80 | 23,6 | 34,4 | | | | |
| | | 3 | | 63,0 | 3,00 | 54,0 | 72,0 | | | | |
| BR-MA (CA 15-3) IMMULITE 2000 L2KBR | BRM | 1 | U/ml | 29,0 | 2,00 | 23,0 | 35,0 | | | | |
| | | 2 | | 48,0 | 3,90 | 36,3 | 59,7 | | | | |
| | | 3 | | 110 | 7,70 | 86,9 | 133 | | | | |
| CEA IMMULITE 2000 L2KCA | CEA | 1 | ng/ml | 6,10 | 0,60 | 4,30 | 7,90 | | | | |
| | | 2 | | 14,3 | 1,09 | 11,0 | 17,6 | | | | |
| | | 3 | | 50,0 | 2,70 | 41,9 | 58,1 | | | | |
| GI-MA (CA 19-9) IMMULITE 2000 L2KGI | GIM | 1 | U/ml | 27,0 | 2,10 | 20,7 | 33,3 | | | | |
| | | 2 | | 47,0 | 3,00 | 38,0 | 56,0 | | | | |
| | | 3 | | 117 | 7,40 | 95 | 139 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für GI-MA gelten ab Charge 247 | | | | | | | | | | | |
| GI-MA (CA 19-9) IMMULITE 2000 L2KGI | GIM | 1 | U/ml | 30,0 | 2,30 | 23,1 | 36,9 | | | | |
| | | 2 | | 50,0 | 3,20 | 40,4 | 59,6 | | | | |
| | | 3 | | 122 | 7,70 | 99 | 145 | | | | |
| HCG + β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | 1 | mIU/ml [3rd IS 75/537] | 14,7 | 1,22 | 11,0 | 18,4 | | | | |
| | | 2 | | 35,0 | 2,60 | 27,2 | 42,8 | | | | |
| | | 3 | | 100 | 6,00 | 82,0 | 118 | | | | |
| OM-MA (CA 125) IMMULITE 2000 L2KOP | OV | 1 | U/ml | 29,0 | 1,90 | 23,3 | 34,7 | | | | |
| | | 2 | | 49,0 | 3,50 | 38,5 | 59,5 | | | | |
| | | 3 | | 118 | 7,40 | 95,8 | 140 | | | | |
| PSA IMMULITE 2000 L2KPS | PSA | 1 | ng/ml | 3,40 | 0,34 | 2,38 | 4,42 | | | | |
| | | 2 | | 7,20 | 0,58 | 5,46 | 8,94 | | | | |
| | | 3 | | 27,0 | 2,20 | 20,4 | 33,6 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für PSA gelten ab Charge 279 | | | | | | | | | | | |
| PSA IMMULITE 2000 L2KPS | PSA | 1 | ng/ml | 3,70 | 0,37 | 2,59 | 4,81 | | | | |
| | | 2 | | 7,60 | 0,61 | 5,77 | 9,43 | | | | |
| | | 3 | | 28,0 | 2,20 | 21,4 | 34,6 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für PSA gelten ab Charge 288 | | | | | | | | | | | |
| PSA IMMULITE 2000 L2KPS | PSA | 1 | ng/ml | 4,00 | 0,40 | 2,80 | 5,20 | | | | |
| | | 2 | | 8,40 | 0,67 | 6,39 | 10,41 | | | | |
| | | 3 | | 30,0 | 2,40 | 22,8 | 37,2 | | | | |
| PSA 3. Generation IMMULITE 2000 L2KUP | sPS | 1 | ng/ml | 3,40 | 0,23 | 2,71 | 4,09 | | | | |
| | | 2 | | 7,10 | 0,52 | 5,54 | 8,66 | | | | |
| Freies PSA IMMULITE 2000 L2KPF | fPS | 1 | ng/ml | 1,10 | 0,09 | 0,83 | 1,37 | | | | |
| | | 2 | | 2,30 | 0,17 | 1,79 | 2,81 | | | | |
| | | 3 | | 8,4 | 0,67 | 6,39 | 10,41 | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|---------------------------------------|---------|------------|------|-------------------|-------|---------|------------|---|-------------------|
| Tumormarker-Kontrollen TMCO | | | | | | | | | | | |
| Charge 031 verwendbar bis 31.05.2011 | | | | | | | | | | | |
| AFP IMMULITE 2000 L2KAP | AF | 1 | | 7,20 | 0,53 | 5,61 | 8,79 | | | | |
| | | 2 | IU/ml | 28,0 | 1,70 | 22,9 | 33,1 | | | | |
| | | 3 | | 63,0 | 3,30 | 53,1 | 72,9 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für AFP gelten ab Charge 300 | | | | | | | | | | | |
| AFP IMMULITE 2000 L2KAP | AF | 1 | | 7,40 | 0,54 | 5,78 | 9,02 | | | | |
| | | 2 | IU/ml | 30,0 | 1,90 | 24,3 | 35,7 | | | | |
| | | 3 | | 66,0 | 3,20 | 56,4 | 75,6 | | | | |
| BR-MA (CA 15-3) IMMULITE 2000 L2KBR | BRM | 1 | | 30,0 | 2,10 | 23,7 | 36,3 | | | | |
| | | 2 | U/ml | 48,0 | 3,90 | 36,3 | 59,7 | | | | |
| | | 3 | | 115 | 8,10 | 90,7 | 139 | | | | |
| CEA IMMULITE 2000 L2KCA | CEA | 1 | | 5,80 | 0,57 | 4,09 | 7,51 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 13,5 | 1,03 | 10,4 | 16,6 | | | | |
| | | 3 | | 47,0 | 2,50 | 39,5 | 54,5 | | | | |
| GI-MA (CA 19-9) IMMULITE 2000 L2KGI | GIM | 1 | | 31,0 | 2,40 | 23,8 | 38,2 | | | | |
| | | 2 | U/ml | 51,0 | 3,30 | 41,1 | 60,9 | | | | |
| | | 3 | | 124 | 7,80 | 101 | 147 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für GI-MA gelten ab Charge 247 | | | | | | | | | | | |
| GI-MA (CA 19-9) IMMULITE 2000 L2KGI | GIM | 1 | | 32,0 | 2,50 | 24,5 | 39,5 | | | | |
| | | 2 | U/ml | 54,0 | 3,50 | 43,5 | 64,5 | | | | |
| | | 3 | | 129 | 8,10 | 105 | 153 | | | | |
| HCG + β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | 1 | mlU/ml | 13,8 | 1,15 | 10,4 | 17,3 | | | | |
| | | 2 | [3rd IS | 34,0 | 2,60 | 26,2 | 41,8 | | | | |
| | | 3 | 75/537] | 94,0 | 5,60 | 77,2 | 111 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für HCG gelten für die Chargen 237 - 300 | | | | | | | | | | | |
| HCG + β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | mlU/ml | 15,4 | 1,28 | 11,6 | 19,2 | | | | |
| | | 2 | [3rd IS | 34,0 | 2,60 | 26,2 | 41,8 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | 75/537] | 102 | 6,10 | 83,7 | 120 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für HCG gelten ab Charge 304 | | | | | | | | | | | |
| HCG + β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | mlU/ml | 14,5 | 1,21 | 10,9 | 18,1 | | | | |
| | | 2 | [3rd IS | 34,0 | 2,60 | 26,2 | 41,8 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | 75/537] | 95,0 | 5,75 | 77,8 | 112 | | | | |
| OM-MA (CA 125) IMMULITE 2000 L2KOP | OV | 1 | | 27,0 | 1,80 | 21,6 | 32,4 | | | | |
| | | 2 | U/ml | 47,0 | 3,30 | 37,1 | 56,9 | | | | |
| | | 3 | | 115 | 7,20 | 93,4 | 137 | | | | |
| PSA IMMULITE 2000 L2KPS | PSA | 1 | | 3,90 | 0,39 | 2,73 | 5,07 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 8,90 | 0,71 | 6,77 | 11,03 | | | | |
| | | 3 | | 33,0 | 2,60 | 25,2 | 40,8 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für PSA gelten ab Charge 288 | | | | | | | | | | | |
| PSA IMMULITE 2000 L2KPS | PSA | 1 | | 4,40 | 0,44 | 3,08 | 5,72 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 9,60 | 0,77 | 7,29 | 11,91 | | | | |
| | | 3 | | 35,0 | 2,80 | 26,6 | 43,4 | | | | |
| PSA 3. Generation IMMULITE 2000 L2KUP | sPS | 1 | | 3,80 | 0,27 | 2,99 | 4,61 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 8,50 | 0,60 | 6,70 | 10,30 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für PSA 3. Gen. gelten ab Charge 190 | | | | | | | | | | | |
| PSA 3. Generation IMMULITE 2000 L2KUP | sPS | 1 | | 4,00 | 0,28 | 3,16 | 4,84 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 9,00 | 0,63 | 7,11 | 10,89 | | | | |
| Freies PSA IMMULITE 2000 L2KPF | fPS | 1 | | 1,06 | 0,09 | 0,79 | 1,33 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 2,50 | 0,19 | 1,93 | 3,07 | | | | |
| | | 3 | | 9,50 | 0,76 | 7,22 | 11,78 | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|---|------|---------------------------------------|------------------------------|------------|------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------------|
| Tumormarker-Kontrollen TMCO | | | | | | | | | | |
| Charge 032 verwendbar bis 31.01.2012 | | | | | | | | | | |
| AFP IMMULITE 2000 L2KAP | AF | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | IU/ml | 7,50 | 0,55 | 5,85 9,15 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 30,0 | 1,90 | 24,3 35,7 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | 68,0 | 3,30 | 58,1 77,9 | | | | |
| BR-MA (CA 15-3) IMMULITE 2000 L2KBR | BRM | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | U/ml | 31,0 | 2,20 | 24,4 37,6 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 59,0 | 4,80 | 44,6 73,4 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | 142 | 9,90 | 112,3 172 | | | | |
| CEA IMMULITE 2000 L2KCA | CEA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ng/ml | 6,20 | 0,61 | 4,37 8,03 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 14,7 | 1,12 | 11,3 18,1 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | 51,0 | 2,70 | 42,9 59,1 | | | | |
| GI-MA (CA 19-9) IMMULITE 2000 L2KGI | GIM | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | U/ml | 27,0 | 2,10 | 20,7 33,3 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 49,0 | 3,20 | 39,4 58,6 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | 124 | 7,80 | 101 147 | | | | |
| HCG + β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | mIU/ml [3rd IS 75/537] | 15,3 | 1,22 | 11,6 19,0 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 35,0 | 2,60 | 27,2 42,8 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | 101 | 6,10 | 82,7 119 | | | | |
| OM-MA (CA 125) IMMULITE 2000 L2KOP | OV | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | U/ml | 27,0 | 1,80 | 21,6 32,4 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 44,0 | 3,10 | 34,7 53,3 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | 108 | 6,80 | 87,6 128 | | | | |
| PSA IMMULITE 2000 L2KPS | PSA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ng/ml | 3,70 | 0,37 | 2,59 4,81 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 8,70 | 0,70 | 6,60 10,80 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | 33,0 | 2,60 | 25,2 40,8 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für PSA gelten ab Charge 288 | | | | | | | | | | |
| PSA IMMULITE 2000 L2KPS | PSA | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ng/ml | 4,00 | 0,40 | 2,80 5,20 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 9,10 | 0,73 | 6,91 11,29 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | 34,0 | 2,70 | 25,9 42,1 | | | | |
| PSA 3. Generation IMMULITE 2000 L2KUP | sPS | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ng/ml | 3,70 | 0,26 | 2,92 4,48 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 8,50 | 0,60 | 6,70 10,30 | | | | |
| Freies PSA IMMULITE 2000 L2KPF | fPS | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ng/ml | 1,09 | 0,09 | 0,82 1,36 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 2,50 | 0,19 | 1,93 3,07 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 3 | | 9,70 | 0,78 | 7,36 12,0 | | | | |
| Arzneimittel-Kontrollmodul SDCM | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 0010 0010 0010 | verwendbar bis 31.03.2010 | | |
| Carbamazepin IMMULITE 2000 L2KCB | CMP | 1 | µg/ml | 7,40 | 0,45 | 6,05 8,75 | | | | |
| | | 2 | | 14,4 | 0,86 | 11,8 17,0 | | | | |
| Digoxin IMMULITE 2000 L2KDI | DGX | 1 | ng/ml | 1,44 | 0,10 | 1,14 1,74 | | | | |
| | | 2 | | 3,10 | 0,12 | 2,74 3,46 | | | | |
| Digitoxin IMMULITE 2000 L2KDG | DGT | 1 | ng/ml | 17,9 | 1,49 | 13,4 22,4 | | | | |
| | | 2 | | 30,0 | 3,00 | 21,0 39,0 | | | | |
| Nikotin-Metabolit IMMULITE 2000 L2KNM | NM | 1 | ng/ml | 18,3 | 2,80 | 9,90 26,7 | | | | |
| | | 2 | | 55,0 | 7,60 | 32,2 77,8 | | | | |
| Phenobarbital IMMULITE 2000 L2KPB | PHE | 1 | µg/ml | 17,5 | 1,14 | 14,1 20,9 | | | | |
| | | 2 | | 43,0 | 2,80 | 34,6 51,4 | | | | |
| Phenytoin IMMULITE 2000 L2KPN | PHN | 1 | µg/ml | 16,0 | 1,47 | 11,6 20,4 | | | | |
| | | 2 | | 32,0 | 2,90 | 23,3 40,7 | | | | |
| Theophyllin IMMULITE 2000 L2KTN | THE | 1 | µg/ml | 9,40 | 0,75 | 7,15 11,7 | | | | |
| | | 2 | | 18,7 | 1,57 | 14,0 23,4 | | | | |
| Tobramycin IMMULITE 2000 L2KTC | TOB | 1 | µg/ml | 4,10 | 0,38 | 2,96 5,24 | | | | |
| | | 2 | | 8,10 | 0,65 | 6,15 10,05 | | | | |
| Valproin Säure IMMULITE 2000 L2KVA | VAL | 1 | µg/ml | 61,0 | 4,90 | 46,3 75,7 | | | | |
| | | 2 | | 102,0 | 9,00 | 75,0 129 | | | | |
| Vancomycin IMMULITE 2000 L2KVN | VAN | 1 | µg/ml | 7,50 | 0,61 | 5,67 9,33 | | | | |
| | | 2 | | 31,0 | 2,80 | 22,6 39,4 | | | | |

: Neu hinzugefügt
 → : Aktualisierte Werte
 * : Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|---|------|-----|---------|------------|------|---------------------------------------|------|--------------------------------|------------|---|-------------------|
| Arzneimittel-Kontrollmodul SDCM | | | | | | Charge 0011 | | 0011 verwendbar bis 31.03.2011 | | | |
| | | | | | | Level 1 | | 0011 | | | |
| | | | | | | Level 2 | | 0011 | | | |
| Carbamazepin IMMULITE 2000 L2KCB | CMP | 1 | µg/ml | 7,60 | 0,46 | 6,22 | 8,98 | | | | |
| | | 2 | | 13,6 | 0,82 | 11,1 | 16,1 | | | | |
| Digoxin IMMULITE 2000 L2KDI | DGX | 1 | ng/ml | 1,62 | 0,14 | 1,20 | 2,04 | | | | |
| | | 2 | | 3,20 | 0,19 | 2,63 | 3,77 | | | | |
| Digitoxin IMMULITE 2000 L2KDG | DGT | 1 | ng/ml | 15,5 | 1,24 | 11,8 | 19,2 | | | | |
| | | 2 | | 29,0 | 2,90 | 20,3 | 37,7 | | | | |
| Nikotin-Metabolit IMMULITE 2000 L2KNM | NM | 1 | ng/ml | 15,5 | 2,30 | 8,60 | 22,4 | | | | |
| | | 2 | | 46,0 | 6,40 | 26,8 | 65,2 | | | | |
| Phenobarbital IMMULITE 2000 L2KPB | PHE | 1 | µg/ml | 19,8 | 1,29 | 15,9 | 23,7 | | | | |
| | | 2 | | 48,0 | 3,10 | 38,7 | 57,3 | | | | |
| Phenytoin IMMULITE 2000 L2KPN | PHN | 1 | µg/ml | 16,7 | 1,50 | 12,2 | 21,2 | | | | |
| | | 2 | | 33,0 | 3,00 | 24,0 | 42,0 | | | | |
| Theophyllin IMMULITE 2000 L2KTN | THE | 1 | µg/ml | 10,20 | 0,82 | 7,74 | 12,7 | | | | |
| | | 2 | | 19,3 | 1,54 | 14,7 | 23,9 | | | | |
| Tobramycin IMMULITE 2000 L2KTC | TOB | 1 | µg/ml | 3,40 | 0,31 | 2,47 | 4,33 | | | | |
| | | 2 | | 7,40 | 0,59 | 5,63 | 9,17 | | | | |
| Valproin Säure IMMULITE 2000 L2KVA | VAL | 1 | µg/ml | 60,0 | 4,80 | 45,6 | 74,4 | | | | |
| | | 2 | | 100 | 9,00 | 73,0 | 127 | | | | |
| Vancomycin IMMULITE 2000 L2KVN | VAN | 1 | µg/ml | 7,70 | 0,62 | 5,84 | 9,56 | | | | |
| | | 2 | | 27,0 | 2,40 | 19,8 | 34,2 | | | | |
| Cardiac-Marker-Kontrollmodul CCCM | | | | | | Charge 0010 verwendbar bis 30.06.2010 | | | | | |
| CK-MB IMMULITE 2000 L2KMB | CMB | 1 | ng/ml | 5,90 | 0,44 | 4,58 | 7,22 | | | | |
| | | 2 | | 84,0 | 5,90 | 66,3 | 102 | | | | |
| Myoglobin IMMULITE 2000 L2KMY | MYO | 1 | ng/ml | 87,0 | 6,50 | 67,5 | 107 | | | | |
| | | 2 | | 234 | 18,3 | 179 | 289 | | | | |
| Troponin I IMMULITE 2000 L2KTI | TPI | 1 | ng/ml | 1,08 | 0,14 | 0,66 | 1,50 | | | | |
| | | 2 | | 17,4 | 1,48 | 12,96 | 21,8 | | | | |
| Homocystein IMMULITE 2000 L2KHO | HCY | 1 | µmol/l | 12,5 | 1,25 | 8,75 | 16,3 | | | | |
| | | 2 | | 23,2 | 2,30 | 16,3 | 30,1 | | | | |
| Cardiac-Marker-Kontrollmodul CCCM | | | | | | Charge 0011 verwendbar bis 30.11.2011 | | | | | |
| CK-MB IMMULITE 2000 L2KMB | CMB | 1 | ng/ml | 6,30 | 0,47 | 4,89 | 7,71 | | | | |
| | | 2 | | 84,0 | 5,90 | 66,3 | 102 | | | | |
| Myoglobin IMMULITE 2000 L2KMY | MYO | 1 | ng/ml | 86,0 | 6,50 | 66,5 | 106 | | | | |
| | | 2 | | 250 | 20,0 | 190 | 310 | | | | |
| Troponin I IMMULITE 2000 L2KTI | TPI | 1 | ng/ml | 0,95 | 0,12 | 0,59 | 1,31 | | | | |
| | | 2 | | 16,4 | 1,39 | 12,2 | 20,6 | | | | |
| Homocystein IMMULITE 2000 L2KHO | HCY | 1 | µmol/l | 11,4 | 1,14 | 7,98 | 14,8 | | | | |
| | | 2 | | 20,0 | 2,00 | 14,0 | 26,0 | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | |
|--|------|-----|---------|------------|------|-------------------|------|---------|------------|------|-------------------|------|
| Canine-Kontrolle K9CON | | | | | | | | | | | | |
| Charge 0017 verwendbar bis 30.06.2010 | | | | | | | | | | | | |
| ACTH IMMULITE 2000 L2KAC | ACT | 1 | pg/ml | 18,0 | 1,49 | 13,5 | 22,5 | pmol/l | 4,0 | 0,33 | 2,98 | 4,95 |
| | | 2 | | 32,0 | 2,00 | 26,0 | 38,0 | | 7,0 | 0,44 | 5,7 | 8,4 |
| Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT | TK9 | 1 | ng/ml | 0,37 | 0,03 | 0,28 | 0,46 | | | | | |
| | | 2 | | 1,65 | 0,14 | 1,23 | 2,07 | | | | | |
| Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT | KT4 | 1 | µg/dl | 1,92 | 0,15 | 1,47 | 2,37 | | | | | |
| | | 2 | | 5,50 | 0,44 | 4,18 | 6,82 | | | | | |
| Cortisol IMMULITE 2000 L2KCO | COR | 1 | µg/dl | 4,60 | 0,46 | 3,22 | 5,98 | nmol/l | 127 | 12,7 | 89 | 165 |
| | | 2 | | 10,10 | 1,01 | 7,07 | 13,1 | | 279 | 27,9 | 195 | 362 |
| Progesteron IMMULITE 2000 L2KPW | PRG | 1 | ng/ml | 1,42 | 0,18 | 0,88 | 1,96 | nmol/l | 4,52 | 0,57 | 2,80 | 6,23 |
| | | 2 | | 5,10 | 0,51 | 3,57 | 6,63 | | 16,2 | 1,62 | 11,4 | 21,1 |
| Canine-Kontrolle K9CON | | | | | | | | | | | | |
| Charge 0018 verwendbar bis 30.09.2011 | | | | | | | | | | | | |
| ACTH IMMULITE 2000 L2KAC | ACT | 1 | pg/ml | 22,4 | 1,79 | 17,0 | 27,8 | pmol/l | 4,9 | 0,39 | 3,75 | 6,11 |
| | | 2 | | 70,0 | 4,20 | 57,4 | 82,6 | | 15,4 | 0,92 | 12,6 | 18,2 |
| Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT | TK9 | 1 | ng/ml | 0,56 | 0,05 | 0,43 | 0,70 | | | | | |
| | | 2 | | 1,71 | 0,14 | 1,29 | 2,13 | | | | | |
| Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT | KT4 | 1 | µg/dl | 2,05 | 0,16 | 1,57 | 2,53 | | | | | |
| | | 2 | | 5,20 | 0,42 | 3,94 | 6,46 | | | | | |
| Cortisol IMMULITE 2000 L2KCO | COR | 1 | µg/dl | 5,90 | 0,59 | 4,13 | 7,67 | nmol/l | 163 | 16,3 | 114 | 212 |
| | | 2 | | 12,7 | 1,27 | 8,89 | 16,5 | | 350 | 35,0 | 245 | 456 |
| Progesteron IMMULITE 2000 L2KPW | PRG | 1 | ng/ml | 1,82 | 0,23 | 1,13 | 2,51 | nmol/l | 5,79 | 0,73 | 3,59 | 7,98 |
| | | 2 | | 5,40 | 0,54 | 3,78 | 7,02 | | 17,2 | 1,72 | 12,0 | 22,3 |
| Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM | | | | | | | | | | | | |
| Charge 0013 verwendbar bis 31.03.2010 | | | | | | | | | | | | |
| Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT | TK9 | 1 | ng/ml | 0,22 | 0,02 | 0,16 | 0,28 | | | | | |
| | | 2 | | 2,70 | 0,26 | 1,92 | 3,48 | | | | | |
| Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT | KT4 | 1 | µg/dl | 0,81 | 0,09 | 0,54 | 1,08 | | | | | |
| | | 2 | | 2,23 | 0,21 | 1,60 | 2,86 | | | | | |
| Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM | | | | | | | | | | | | |
| Charge 0014 verwendbar bis 31.10.2010 | | | | | | | | | | | | |
| Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT | TK9 | 1 | ng/ml | 0,22 | 0,02 | 0,16 | 0,28 | | | | | |
| | | 2 | | 2,70 | 0,26 | 1,92 | 3,48 | | | | | |
| Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT | KT4 | 1 | µg/dl | 0,89 | 0,11 | 0,56 | 1,22 | | | | | |
| | | 2 | | 2,33 | 0,18 | 1,79 | 2,87 | | | | | |
| Canine-Schilddrüsen-Kontrolle K9TCM | | | | | | | | | | | | |
| Charge 0015 verwendbar bis 30.11.2011 | | | | | | | | | | | | |
| Canine TSH IMMULITE 2000 L2KKT | TK9 | 1 | ng/ml | 0,34 | 0,03 | 0,24 | 0,44 | | | | | |
| | | 2 | | 2,80 | 0,27 | 1,99 | 3,61 | | | | | |
| Gesamt T4 (Hund) IMMULITE 2000 L2KCT | KT4 | 1 | µg/dl | 0,71 | 0,09 | 0,44 | 0,98 | | | | | |
| | | 2 | | 2,05 | 0,16 | 1,57 | 2,53 | | | | | |
| Zytokine-Kontrollmodul LILCM | | | | | | | | | | | | |
| Charge 0021/021A verwendbar bis 28.02.2010 | | | | | | | | | | | | |
| IL-2 R IMMULITE 2000 L2KIP | 2R | 1 | U/ml | 361 | 24,2 | 288 | 434 | | | | | |
| | | 2 | | 1762 | 136 | 1354 | 2170 | | | | | |
| IL-6 IMMULITE 2000 L2K6P | I6 | 1 | pg/ml | 76,0 | 6,40 | 56,8 | 95,2 | | | | | |
| | | 2 | | 470 | 46,1 | 332 | 608 | | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------|------------|---|-------------------|
| Zytokine-Kontrollmodul LILCM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Charge 0022 verwendbar bis 31.07.2011 | | | | | |
| IL-2 R IMMULITE 2000 L2KIP | 2R | 1 2 | U/ml | 492 1910 | 33,0 147 | 393 1469 | 591 2351 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IL-2 R gelten ab Charge 209 | | | | | | | | | | | |
| IL-2 R IMMULITE 2000 L2KIP | 2R | ☒ 1 2 | U/ml | 517 1910 | 34,6 147 | 413 1469 | 621 2351 | | | | |
| IL-6 IMMULITE 2000 L2K6P | I6 | → 1 → 2 | pg/ml | 89,0 454 | 7,50 44,5 | 66,5 321 | 111,5 588 | | | | |
| ACTH-Kontrollmodul LACCM | | | | | | Charge 0015 Level 1 0015 Level 2 0015 verwendbar bis 31.05.2010 | | | | | |
| ACTH IMMULITE 2000 L2KAC | ACT | 1 2 | pg/ml | 30,0 432 | 2,40 25,9 | 22,8 354 | 37,2 510 | | | | |
| ACTH-Kontrollmodul LACCM | | | | | | Charge 0016 Level 1 0016 Level 2 0016 verwendbar bis 30.11.2011 | | | | | |
| ACTH IMMULITE 2000 L2KAC | ACT | 1 2 | pg/ml | 30,0 383 | 2,40 23,0 | 22,8 314 | 37,2 452 | | | | |
| Albumin-Kontrollmodul LHACM | | | | | | Charge 007 Level 1 007 Level 2 007 verwendbar bis 31.03.2010 | | | | | |
| Albumin IMMULITE 2000 L2KAH | ALB | 1 2 | µg/ml | 8,00 24,0 | 0,64 2,40 | 6,08 16,8 | 9,92 31,2 | | | | |
| Albumin-Kontrollmodul LHACM | | | | | | Charge 0008 Level 1 0008 Level 2 0008 verwendbar bis 31.10.2011 | | | | | |
| Albumin IMMULITE 2000 L2KAH | ALB | 1 2 | µg/ml | 7,90 23,0 | 0,63 2,30 | 6,01 16,1 | 9,79 29,9 | | | | |
| Anti-HBc Kontrollen LHCC | | | | | | Charge 0115 Level 1 0115 Level 2 0115 Level 3 0115 verwendbar bis 30.09.2009 | | | | | |
| Anti-HBc IMMULITE 2000 L2KHC | aBC | | neg. schw. pos. pos. | 0,25 1,78 7,70 | 0,13 0,27 1,38 | 0,00 0,97 3,56 | 0,63 2,59 11,8 | | | | |
| Anti-HBc Kontrollen LHCC | | | | | | Charge 0116 Level 1 0116 Level 2 0116 Level 3 0116 verwendbar bis 28.02.2011 | | | | | |
| Anti-HBc IMMULITE 2000 L2KHC | aBC | → → → | neg. schw. pos. pos. | 0,43 1,69 5,35 | 0,22 0,25 0,80 | 0,00 0,94 2,95 | 1,08 2,44 7,8 | | | | |
| Anti-HBc Kontrollen LHCC | | | | | | Charge 0130 Level 1 0130 Level 2 0130 Level 3 0130 verwendbar bis 30.09.2011 | | | | | |
| Anti-HBc IMMULITE 2000 L2KHC | aBC | | neg. schw. pos. pos. | 0,25 1,54 6,50 | 0,13 0,23 1,16 | 0,00 0,85 3,02 | 0,63 2,23 10,0 | | | | |
| Anti-HBc IgM Kontrollen LMCC | | | | | | Charge 0018 Level 1 0018 Level 2 0018 Level 3 0018 verwendbar bis 31.05.2010 | | | | | |
| Anti-HBc IgM IMMULITE 2000 L2KMC | BcM | | neg. schw. pos. pos. | 1,00 21,0 61,0 | 0,50 2,70 9,80 | 0,00 12,9 31,6 | 2,50 29,1 90,4 | | | | |

☒: Neu hinzugefügt
→: Aktualisierte Werte
*: Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|-------------------------------------|------------|------------|------|-------------------|---------|---------------------------|---|-------------------|
| Anti-HBc IgM Kontrollen LMCC | | | | | | Charge | 0019 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0019 | verwendbar bis 31.01.2012 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0019 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0019 | | | |
| Anti-HBc IgM IMMULITE 2000 L2KMC | BcM | <input checked="" type="checkbox"/> | neg. | 1,00 | 0,50 | 0,00 2,50 | | | | |
| | | | schw. pos. | 18,0 | 2,30 | 11,1 24,9 | | | | |
| | | | pos. | 60,0 | 9,70 | 30,9 89,1 | | | | |
| Anti-HBc IgM Kontrollen LMCC | | | | | | Charge | 0025 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0025 | verwendbar bis 31.01.2012 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0025 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0025 | | | |
| Anti-HBc IgM IMMULITE 2000 L2KMC | BcM | | neg. | 1,00 | 0,50 | 0,00 2,50 | | | | |
| | | | schw. pos. | 17,0 | 2,20 | 10,4 23,6 | | | | |
| | | | pos. | 59,0 | 9,50 | 30,5 87,5 | | | | |
| Anti-HBs Kontrollen LAHC | | | | | | Charge | 0119 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0119 | verwendbar bis 31.01.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0119 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0119 | | | |
| Anti-HBs IMMULITE 2000 L2KAH | aHB | | neg. | 1,80 | 0,90 | 0,00 4,50 | | | | |
| | | | schw. pos. | 15,0 | 2,40 | 7,80 22,2 | | | | |
| | | | pos. | 263 | 26,3 | 184 342 | | | | |
| Anti-HBs Kontrollen LAHC | | | | | | Charge | 0120 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0120 | verwendbar bis 31.01.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0120 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0120 | | | |
| Anti-HBs IMMULITE 2000 L2KAH | aHB | | neg. | 2,00 | 1,00 | 0,00 5,00 | | | | |
| | | | schw. pos. | 16,1 | 2,60 | 8,30 23,9 | | | | |
| | | | pos. | 265 | 27,0 | 184 346 | | | | |
| Anti-HAV IgM Kontrollen LVMC | | | | | | Charge | 0007 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0007 | verwendbar bis 30.04.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0007 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0007 | | | |
| Anti-HAV IgM IMMULITE 2000 L2KVM | HAM | | neg. | 0,40 | 0,20 | 0,00 1,00 | | | | |
| | | | schw. pos. | 2,21 | 0,33 | 1,22 3,20 | | | | |
| | | | pos. | 8,70 | 1,30 | 4,80 12,6 | | | | |
| Anti-HAV IgM Kontrollen LVMC | | | | | | Charge | 0008 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0008 | verwendbar bis 28.02.2012 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0008 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0008 | | | |
| Anti-HAV IgM IMMULITE 2000 L2KVM | HAM | | neg. | 0,40 | 0,20 | 0,00 1,00 | | | | |
| | | | schw. pos. | 2,70 | 0,41 | 1,47 3,93 | | | | |
| | | | pos. | 7,70 | 1,16 | 4,22 11,2 | | | | |
| Anti-HAV Total Kontrollen LAVC | | | | | | Charge | 0008 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0008 | verwendbar bis 30.04.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0008 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0008 | | | |
| Anti-HAV Total IMMULITE 2000 L2KAV | aHA | | neg. | 0,35 | 0,18 | 0,00 0,88 | | | | |
| | | | schw. pos. | 2,92 | 0,48 | 1,48 4,36 | | | | |
| | | | pos. | 12,30 | 1,85 | 6,75 17,9 | | | | |
| Anti-HAV Total Kontrollen LAVC | | | | | | Charge | 0009 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0009 | verwendbar bis 28.02.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0009 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0009 | | | |
| Anti-HAV Total IMMULITE 2000 L2KAV | aHA | <input checked="" type="checkbox"/> | neg. | 0,35 | 0,18 | 0,00 0,88 | | | | |
| | | | schw. pos. | 2,85 | 0,47 | 1,44 4,26 | | | | |
| | | | pos. | 12,8 | 1,92 | 7,04 18,6 | | | | |
| Anti-tTG IgA Kontrollen LTDC | | | | | | Charge | 0004 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0004 | verwendbar bis 28.02.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0004 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0004 | | | |
| Anti-tTG IgA IMMULITE 2000 L2KTD | TTA | | 1 | 0,93 | 0,46 | 0,00 2,31 | | | | |
| | | | 2 | 6,90 | 0,69 | 4,83 9,0 | | | | |
| | | | 3 | 56,0 | 5,00 | 41,0 71,0 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Anti-tTG IgA gelten ab Charge 113 | | | | | | | | | | |
| Anti-tTG IgA IMMULITE 2000 L2KTD | TTA | | 1 | 0,93 | 0,46 | 0,00 2,31 | | | | |
| | | | 2 | 6,90 | 0,69 | 4,83 9,0 | | | | |
| | | | 3 | 61,0 | 5,50 | 44,5 77,5 | | | | |
| Anti-tTG IgA Kontrollen LTDC | | | | | | Charge | 0005 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0005 | verwendbar bis 31.10.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0005 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0005 | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Anti-tTG IgA gelten ab Charge 116 | | | | | | | | | | |
| Anti-tTG IgA IMMULITE 2000 L2KTD | TTA | | 1 | 0,92 | 0,46 | 0,00 2,30 | | | | |
| | | | 2 | 9,60 | 0,96 | 6,72 12,5 | | | | |
| | | | 3 | 78,0 | 7,00 | 57,0 99,0 | | | | |

: Neu hinzugefügt
 →: Aktualisierte Werte
 * : Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------|---------------------------|---|-------------------|
| Anti-tTG IgA Kontrollen LTDC | | | | | | Charge | 0006 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0006 | verwendbar bis 31.01.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0006 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0006 | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Anti-tTG IgA gelten ab Charge 116 | | | | | | | | | | |
| Anti-tTG IgA IMMULITE 2000 L2KTD | TTA | 1 | | 0,92 | 0,46 | 0,00 2,30 | | | | |
| | | 2 | U/ml | 9,40 | 0,94 | 6,58 12,2 | | | | |
| | | 3 | | 84,0 | 7,60 | 61,2 107 | | | | |
| Calcitonin-Kontrollmodul LCLCM | | | | | | Charge | 0011 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0011 | verwendbar bis 28.02.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0011 | | | |
| Calcitonin IMMULITE 2000 L2KCL | CAL | 1 | | 9,40 | 0,94 | 6,58 12,2 | | | | |
| | | 2 | pg/ml | 207 | 14,5 | 164 251 | | | | |
| Calcitonin-Kontrollmodul LCLCM | | | | | | Charge | 0012 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0012 | verwendbar bis 30.06.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0012 | | | |
| Calcitonin IMMULITE 2000 L2KCL | CAL | 1 | | 10,1 | 1,01 | 7,07 13,1 | | | | |
| | | 2 | pg/ml | 200 | 14,0 | 158 242 | | | | |
| Canine TLI-Kontrollmodul LLICM | | | | | | Charge | 0004 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0004 | verwendbar bis 30.11.2009 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0004 | | | |
| Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI | | 1 | | 3,20 | 0,29 | 2,33 4,07 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 19,6 | 1,76 | 14,3 24,9 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Canine TLI gelten ab Charge 111 | | | | | | | | | | |
| Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI | | 1 | | 3,60 | 0,32 | 2,64 4,56 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 22,0 | 1,98 | 16,1 27,9 | | | | |
| Canine TLI-Kontrollmodul LLICM | | | | | | Charge | 0005 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0005 | verwendbar bis 30.04.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0005 | | | |
| Canine TLI IMMULITE 2000 L2KLI | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | | 3,80 | 0,34 | 2,78 4,82 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | ng/ml | 17,9 | 1,61 | 13,1 22,7 | | | | |
| CMV IgG Kontrollen LCVGC | | | | | | Charge | 0017 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0017 | verwendbar bis 30.09.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0017 | | | |
| CMV IgG IMMULITE 2000 L2KCV | CMV | | neg. pos. | 0,20 2,70 | 0,10 0,30 | 0,00 0,50 1,80 3,60 | | | | |
| CMV IgG Kontrollen LCVGC | | | | | | Charge | 0018 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0018 | verwendbar bis 30.11.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0018 | | | |
| CMV IgG IMMULITE 2000 L2KCV | CMV | | neg. pos. | 0,20 2,50 | 0,10 0,28 | 0,00 0,50 1,66 3,34 | | | | |
| CMV IgG Kontrollen LCVGC | | | | | | Charge | 0025 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0025 | verwendbar bis 30.09.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0025 | | | |
| CMV IgG IMMULITE 2000 L2KCV | CMV | | neg. pos. | 0,20 2,70 | 0,10 0,30 | 0,00 0,50 1,80 3,60 | | | | |
| CMV IgG Kontrollen LCVGC | | | | | | Charge | 0130 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0130 | verwendbar bis 31.07.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0130 | | | |
| CMV IgG IMMULITE 2000 L2KCV | CMV | <input checked="" type="checkbox"/> | neg. pos. | 0,20 2,30 | 0,10 0,26 | 0,00 0,50 1,52 3,08 | | | | |
| CMV IgM Kontrollen LCMC | | | | | | Charge | 0006 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0006 | verwendbar bis 28.02.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0006 | | | |
| CMV IgG IMMULITE 2000 L2KCV | CMV | | neg. pos. | 0,30 2,50 | 0,15 0,38 | 0,00 0,75 1,36 3,64 | | | | |
| CMV IgM Kontrollen LCMC | | | | | | Charge | 0007 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0007 | verwendbar bis 31.10.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0007 | | | |
| CMV IgG IMMULITE 2000 L2KCV | CMV | | neg. pos. | 0,30 2,53 | 0,15 0,38 | 0,00 0,75 1,39 3,67 | | | | |

: Neu hinzugefügt
 → : Aktualisierte Werte
 * : Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | |
|---|------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------------|--|
| CMV IgM Kontrollen LCMC | | | | | | Charge | 0008 | verwendbar bis 31.12.2011 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0008 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0008 | | | | |
| CMV IgG IMMULITE 2000 L2KCV | CMV | | neg. pos. | 0,30 2,47 | 0,15 0,37 | 0,00 1,36 | 0,75 3,58 | | | | |
| CRP in BIOREF PP15 Plasmaprotein Multianalyt-K | | | | | | Charge | 22009 | | | | |
| CRP IMMULITE 2000 L2KCR | CRP | 1 2 3 | mg/l | 2,80 9,50 22,3 | 0,27 0,86 2,00 | 2,00 6,92 16,3 | 3,60 12,1 28,3 | | | | |
| CRP-Kontrollmodul LCRCM | | | | | | Charge | 0014 | verwendbar bis 30.09.2010 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0014 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0014 | | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0014 | | | | |
| CRP IMMULITE 2000 L2KCRP | hsC | 1 2 3 | mg/l | 1,09 5,60 56,0 | 0,11 0,56 5,60 | 0,76 3,92 39,2 | 1,42 7,28 72,8 | | | | |
| CRP-Kontrollmodul LCRCM | | | | | | Charge | 0015 | verwendbar bis 30.04.2010 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0015 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0015 | | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0015 | | | | |
| CRP IMMULITE 2000 L2KCRP | hsC | 1 2 3 | mg/l | 1,15 5,70 61,0 | 0,17 0,86 9,20 | 0,64 3,12 33,4 | 1,66 8,28 88,6 | | | | |
| β2-Mikroglobulin-Kontrollmodul BMCM | | | | | | Charge | 0028 | verwendbar bis 30.04.2010 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0028 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0028 | | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0028 | | | | |
| β2-Mikroglobulin IMMULITE 2000 L2KBM | BGM | 1 2 3 | ng/ml | 29,0 76,0 334 | 2,90 7,60 37,0 | 20,3 53,2 223 | 37,7 99 445 | | | | |
| β2-Mikroglobulin-Kontrollmodul BMCM | | | | | | Charge | 0029 | verwendbar bis 28.02.2011 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0029 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0029 | | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0029 | | | | |
| β2-Mikroglobulin IMMULITE 2000 L2KBM | BGM | 1 2 3 | ng/ml | 30,0 75,0 329 | 3,00 7,50 37,0 | 21,0 52,5 218 | 39,0 97,5 440 | | | | |
| D-Dimer Kontrollmodul LDDCM | | | | | | Charge | 006 | verwendbar bis 31.01.2010 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 006 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 006 | | | | |
| | | | | | | Level 3 | 006 | | | | |
| D-Dimer IMMULITE 2000 L2KDD | DDI | 1 2 3 | ng FEU/ml | 394 2155 11649 | 59,0 172 932 | 217 1639 8853 | 571 2671 14445 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für D-Dimer gelten ab Charge 112 | | | | | | | | | | | |
| D-Dimer IMMULITE 2000 L2KDD | DDI | 1 2 3 | ng FEU/ml | 315 1846 9640 | 47,0 185 771 | 174 1291 7327 | 456 2401 11953 | | | | |
| D-Dimer Kontrollmodul LDDCM | | | | | | Charge | 0007 | verwendbar bis 31.01.2012 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0007 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0007 | | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0007 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für D-Dimer gelten bis Charge 203 | | | | | | | | | | | |
| D-Dimer IMMULITE 2000 L2KDD | DDI | 1 2 3 | ng FEU/ml | 328 1607 7715 | 49,0 129 617 | 181 1220 5864 | 475 1994 9566 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für D-Dimer gelten für die Chargen 204 - 209 | | | | | | | | | | | |
| D-Dimer IMMULITE 2000 L2KDD | DDI | 1 2 3 | ng FEU/ml | 262 1351 7533 | 39,0 108 603 | 145 1027 5724 | 379 1675 9342 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für D-Dimer gelten ab Charge 211 | | | | | | | | | | | |
| D-Dimer IMMULITE 2000 L2KDD | DDI | 1 2 3 | ng FEU/ml | 206 1079 6013 | 31,0 86,0 481 | 113 821 4570 | 299 1337 7456 | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|---------------------------------------|------------|------------|------|-------------------|---------|---------------------------|---|-------------------|
| D-Dimer Kontrollmodul LDDCM | | | | | | Charge | 0010 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0010 | verwendbar bis 30.11.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0010 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0010 | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für D-Dimer gelten bis Charge 203 | | | | | | | | | | |
| D-Dimer | DDI | 1 | | 358 | 53,0 | 199 | 517 | | | |
| IMMULITE 2000 | | 2 | ng FEU/ml | 2003 | 200 | 1403 | 2603 | | | |
| L2KDD | | 3 | | 10422 | 834 | 7920 | 12924 | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für D-Dimer gelten für die Chargen 204 - 209 | | | | | | | | | | |
| D-Dimer | DDI | 1 | | 278 | 41,0 | 155 | 401 | | | |
| IMMULITE 2000 | | 2 | ng FEU/ml | 1770 | 177 | 1239 | 2301 | | | |
| L2KDD | | 3 | | 10000 | 800 | 7600 | 12400 | | | |
| ECP-Kontrollmodul LEOC | | | | | | Charge | 0011 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0011 | verwendbar bis 31.12.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0011 | | | |
| ECP | | 1 | | 3,80 | 0,36 | 2,72 | 4,88 | | | |
| IMMULITE 2000 | | 2 | ng/ml | 30,0 | 2,50 | 22,5 | 37,5 | | | |
| L2KEO | | | | | | | | | | |
| ECP-Kontrollmodul LEOC | | | | | | Charge | 0012 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0012 | verwendbar bis 31.05.2012 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0012 | | | |
| ECP | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | | 3,80 | 0,36 | 2,72 | 4,88 | | | |
| IMMULITE 2000 | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | ng/ml | 31,0 | 2,60 | 23,2 | 38,8 | | | |
| L2KEO | | | | | | | | | | |
| EBV VCA IgG-Kontrollmodul LVGC | | | | | | Charge | 0005 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0005 | verwendbar bis 31.03.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0005 | | | |
| EBV-VCA IgG | | 1 | neg. | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,63 | | | |
| IMMULITE 2000 | | 2 | pos. | 4,50 | 0,45 | 3,15 | 5,85 | | | |
| L2KVG | | | | | | | | | | |
| EBV EBNA IgG-Kontrollmodul LEBC | | | | | | Charge | 0004 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0004 | verwendbar bis 31.03.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0004 | | | |
| EBV-EBNA IgG | | 1 | neg. | 0,25 | 0,13 | 0,00 | 0,63 | | | |
| IMMULITE 2000 | | 2 | pos. | 3,60 | 0,36 | 2,52 | 4,68 | | | |
| L2KEB | | | | | | | | | | |
| EPO-Kontrollmodul LEPCM | | | | | | Charge | 0021 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0021 | verwendbar bis 30.11.2009 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0021 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0021 | | | |
| EPO | EPO | 1 | | 15,6 | 0,98 | 12,7 | 18,5 | | | |
| IMMULITE 2000 | | 2 | mlU/ml | 32,0 | 2,14 | 25,6 | 38,4 | | | |
| L2KEP | | 3 | | 64,0 | 4,20 | 51,4 | 76,6 | | | |
| EPO-Kontrollmodul LEPCM | | | | | | Charge | 0023 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0023 | verwendbar bis 31.03.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0023 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0023 | | | |
| EPO | EPO | 1 | | 14,8 | 0,93 | 12,0 | 17,6 | | | |
| IMMULITE 2000 | | 2 | mlU/ml | 31,0 | 2,08 | 24,8 | 37,2 | | | |
| L2KEP | | 3 | | 57,0 | 3,76 | 45,7 | 68,3 | | | |
| HBsAg Kontrollen LHBC | | | | | | Charge | 0123 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0123 | verwendbar bis 31.07.2009 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0123 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0123 | | | |
| HBsAg | HBS | | neg. | 0,45 | 0,22 | 0,00 | 1,11 | | | |
| IMMULITE 2000 | | | schw. pos. | 1,56 | 0,25 | 0,81 | 2,31 | | | |
| L2KHB | | | pos. | 11,4 | 3,10 | 2,10 | 20,7 | | | |
| HBsAg Kontrollen LHBC | | | | | | Charge | 0124 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0124 | verwendbar bis 30.10.2009 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0124 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0124 | | | |
| HBsAg | HBS | | neg. | 0,45 | 0,22 | 0,00 | 1,11 | | | |
| IMMULITE 2000 | | | schw. pos. | 1,64 | 0,26 | 0,86 | 2,42 | | | |
| L2KHB | | | pos. | 8,9 | 2,40 | 1,70 | 16,1 | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|-------------------------------------|------------|------------------------------|------|-------------------|---------|---------------------------|---|-------------------|
| HBsAg Kontrollen LHBC | | | | | | Charge | 0125 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0125 | verwendbar bis 30.05.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0125 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0125 | | | |
| HBsAg IMMULITE 2000 L2KHB | HBS | | neg. | 0,45 | 0,22 | 0,00 | 1,11 | | | |
| | | | schw. pos. | 1,58 | 0,25 | 0,83 | 2,33 | | | |
| | | | pos. | 9,30 | 2,50 | 1,80 | 16,8 | | | |
| HBsAg Kontrollen LHBC | | | | | | Charge | 0126 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0126 | verwendbar bis 28.02.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0126 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0126 | | | |
| HBsAg IMMULITE 2000 L2KHB | HBS | <input checked="" type="checkbox"/> | neg. | 0,45 | 0,22 | 0,00 | 1,11 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | schw. pos. | 1,52 | 0,24 | 0,80 | 2,24 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | pos. | 9,20 | 2,50 | 1,70 | 16,7 | | | |
| HBsAg Kontrollen LHBC | | | | | | Charge | 0127/C | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0127/C | verwendbar bis 31.01.2012 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0127/C | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0127/C | | | |
| HBsAg IMMULITE 2000 L2KHB | HBS | <input checked="" type="checkbox"/> | neg. | 0,45 | 0,22 | 0,00 | 1,11 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | schw. pos. | 1,50 | 0,24 | 0,78 | 2,22 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | pos. | 7,20 | 1,94 | 1,38 | 13,0 | | | |
| HBsAg Kontrollen LHBC | | | | | | Charge | 0130 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0130 | verwendbar bis 28.02.2012 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0130 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0130 | | | |
| HBsAg IMMULITE 2000 L2KHB | HBS | | neg. | 0,45 | 0,22 | 0,00 | 1,11 | | | |
| | | | schw. pos. | 1,56 | 0,25 | 0,81 | 2,31 | | | |
| | | | pos. | 8,20 | 2,20 | 1,60 | 14,8 | | | |
| HCG-Kontrollmodul LCGCM | | | | | | Charge | 0022 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0022 | verwendbar bis 30.09.2009 | | |
| HCG+β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | | 1 | mlU/ml [3rd IS 75/537] | 2666 | 259 | 1889 | 3443 | | |
| HCG-Kontrollmodul LCGCM | | | | | | Charge | 0023 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0023 | verwendbar bis 30.11.2011 | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für HCG gelten für die Chargen 237 - 300 und ab 304 | | | | | | | | | | |
| HCG+β-HCG IMMULITE 2000 L2KCG | HCG | | 1 | mlU/ml [3rd IS 75/537] | 2668 | 264 | 1876 | 3460 | | |
| Ferritin-Kontrollmodul FECM | | | | | | Charge | 104 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 104 | verwendbar bis 31.07.2009 | | |
| | | | | | | Level 2 | 104 | | | |
| Ferritin IMMULITE 2000 L2KFE | FER | | 1 | | 35,0 | 4,40 | 21,8 | 48,2 | | |
| | | | 2 | ng/ml | 169 | 20,6 | 107 | 231 | | |
| Ferritin-Kontrollmodul FECM | | | | | | Charge | 105 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 105 | verwendbar bis 31.03.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 105 | | | |
| Ferritin IMMULITE 2000 L2KFE | FER | | 1 | | 34,0 | 4,30 | 21,1 | 46,9 | | |
| | | | 2 | ng/ml | 172 | 21,0 | 109 | 235 | | |
| Ferritin-Kontrollmodul FECM | | | | | | Charge | 106 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 106 | verwendbar bis 28.02.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 106 | | | |
| Ferritin IMMULITE 2000 L2KFE | FER | | 1 | | 33,0 | 4,20 | 20,4 | 45,6 | | |
| | | | 2 | ng/ml | 161 | 19,6 | 102 | 220 | | |
| Freies β-HCG-Kontrollmodul LFBCM | | | | | | Charge | 0010 | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0010 | verwendbar bis 30.09.2009 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0010 | | | |
| Freies β-HCG IMMULITE 2000 L2KFB | FBC | | 1 | | 1,91 | 0,14 | 1,49 | 2,33 | | |
| | | | 2 | ng/ml | 25,6 | 1,40 | 21,4 | 29,8 | | |
| | | | 3 | | 87,0 | 5,10 | 71,7 | 102,3 | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Freies Beta-HCG gelten ab Charge 250 | | | | | | | | | | |
| Freies β-HCG IMMULITE 2000 L2KFB | FBC | | 2 | ng/ml | 23,0 | 2,10 | 16,7 | 29,3 | | |
| | | | 3 | | 80,0 | 5,90 | 62,3 | 97,7 | | |

: Neu hinzugefügt
 →: Aktualisierte Werte
 * : Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|-----|---------|------------|------|-------------------|----------|---------|---------------------------|---|-------------------|
| Freies β-HCG-Kontrollmodul LFBCM | | | | | | Charge | 011/011A | | | | |
| | | | | | | Level 1 | 011A | | verwendbar bis 30.09.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 011 | | | | |
| Freies β-HCG IMMULITE 2000 L2KFB | FBC | 1 | ng/ml | 6,00 | 0,44 | 4,68 | 7,32 | | | | |
| | | 2 | | 27,9 | 1,50 | 23,4 | 32,4 | | | | |
| | | 3 | | 86,0 | 5,10 | 70,7 | 101,3 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Freies Beta-HCG gelten ab Charge 250 | | | | | | | | | | | |
| Freies β-HCG IMMULITE 2000 L2KFB | FBC | 1 | ng/ml | 5,80 | 0,66 | 3,82 | 7,78 | | | | |
| | | 2 | | 24,1 | 2,20 | 17,5 | 30,7 | | | | |
| | | 3 | | 77,0 | 5,70 | 59,9 | 94,1 | | | | |
| Freies β-HCG-Kontrollmodul LFBCM | | | | | | Charge | 0013 | | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0013 | | verwendbar bis 30.09.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0013 | | | | |
| Freies β-HCG IMMULITE 2000 L2KFB | FBC | 1 | ng/ml | 6,00 | 0,44 | 4,68 | 7,32 | | | | |
| | | 2 | | 27,9 | 1,50 | 23,4 | 32,4 | | | | |
| | | 3 | | 86,0 | 5,10 | 70,7 | 101,3 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Freies Beta-HCG gelten ab Charge 250 | | | | | | | | | | | |
| Freies β-HCG IMMULITE 2000 L2KFB | FBC | 1 | ng/ml | 5,80 | 0,66 | 3,82 | 7,78 | | | | |
| | | 2 | | 24,1 | 2,20 | 17,5 | 30,7 | | | | |
| | | 3 | | 77,0 | 5,70 | 59,9 | 94,1 | | | | |
| Freies β-HCG-Kontrollmodul LFBCM | | | | | | Charge | 0014 | | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0014 | | verwendbar bis 31.10.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0014 | | | | |
| Freies β-HCG IMMULITE 2000 L2KFB | FBC | 1 | ng/ml | 4,20 | 0,48 | 2,76 | 5,64 | | | | |
| | | 2 | | 24,5 | 2,20 | 17,9 | 31,1 | | | | |
| | | 3 | | 80,0 | 5,90 | 62,3 | 97,7 | | | | |
| Gastrin-Kontrollmodul LGACM | | | | | | Charge | 0005 | | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0005 | | verwendbar bis 31.10.2009 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0005 | | | | |
| Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA | GAS | 1 | pg/ml | 103 | 7,20 | 81,4 | 125 | | | | |
| | | 2 | | 391 | 26,0 | 313 | 469 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Gastrin gelten ab Charge 119 | | | | | | | | | | | |
| Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA | GAS | 1 | pg/ml | 86,0 | 6,00 | 68,0 | 104 | | | | |
| | | 2 | | 329 | 23,0 | 260 | 398 | | | | |
| Gastrin-Kontrollmodul LGACM | | | | | | Charge | 0006 | | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0006 | | verwendbar bis 30.11.2010 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0006 | | | | |
| Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA | GAS | 1 | pg/ml | 108 | 7,60 | 85,2 | 131 | | | | |
| | | 2 | | 407 | 27,0 | 326 | 488 | | | | |
| Gastrin-Kontrollmodul LGACM | | | | | | Charge | 0007 | | | | |
| | | | | | | Level 1 | 0007 | | verwendbar bis 30.06.2011 | | |
| | | | | | | Level 2 | 0007 | | | | |
| Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA | GAS | 1 | pg/ml | 108 | 7,60 | 85,2 | 131 | | | | |
| | | 2 | | 460 | 32,0 | 364 | 556 | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|---|------|--|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---|-------------------|
| Gastrin-Kontrollmodul LGACM | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 0030 0030 0030 | verwendbar bis 31.03.2012 | | |
| Gastrin IMMULITE 2000 L2KGA | GAS | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 | pg/ml | 99,0 397 | 6,90 28,0 | 78,3 120 313 481 | | | | |
| Gesamt-IgE-Kontrollmodul IECM | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 0021 0021 0021 | verwendbar bis 28.02.2010 | | |
| Gesamt-IgE IMMULITE 2000 L2KIE | TIE | 1 2 | IU/ml [2nd IRP 75/502] | 44,0 196 | 3,50 20,0 | 33,5 54,5 136 256 | | | | |
| Gesamt-IgE-Kontrollmodul IECM | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 0022 0022 0022 | verwendbar bis 31.03.2011 | | |
| Gesamt-IgE IMMULITE 2000 L2KIE | TIE | 1 2 | IU/ml [2nd IRP 75/502] | 49,0 214 | 3,90 21,0 | 37,3 60,7 151 277 | | | | |
| Spez. IgG Kit-Kontrollen L2GGC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 104A 104A 104A | verwendbar bis 31.08.2009 | | |
| 3. Gen. Spez. IgG IMMULITE 2000 L2KGG | SPG | 1 2 | mg/l | 6,70 106 | 0,69 8,30 | 4,63 8,77 81,1 131 | | | | |
| Spez. IgG Kit-Kontrollen L2GGC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 105 105 105 | verwendbar bis 31.10.2010 | | |
| 3. Gen. Spez. IgG IMMULITE 2000 L2KGG | SPG | 1 2 | mg/l | 5,70 103 | 0,57 8,20 | 3,99 7,41 78,4 128 | | | | |
| Spez. IgG4 Kit-Kontrollen L2G4C | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 104 104 104 | verwendbar bis 28.02.2010 | | |
| 3. Gen. Spez. IgG 4 IMMULITE 2000 L2KG4 | SP4 | 1 2 | µg/l | 1730 24143 | 149 1352 | 1283 2177 20087 28199 | | | | |
| Spez. IgG4 Kit-Kontrollen L2G4C | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 105 105 105 | verwendbar bis 30.04.2011 | | |
| 3. Gen. Spez. IgG 4 IMMULITE 2000 L2KG4 | SP4 | 1 2 | µg/l | 1523 26434 | 129 2115 | 1136 1910 20089 32779 | | | | |
| Spez. IgE (SPE) Universal Kit-Kontrollen L2UNC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 119 119 119 | verwendbar bis 31.08.2009 | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 2 | kU/l | 2,00 10,2 | 0,18 1,00 | 1,46 2,54 7,20 13,2 | | | | |
| Spez. IgE (SPE) Universal Kit-Kontrollen L2UNC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 120 120 120 | verwendbar bis 30.06.2010 | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 2 | kU/l | 2,30 10,7 | 0,21 1,07 | 1,67 2,93 7,49 13,9 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für 3. Gen. Spez. IgE gelten für die Chargen 263-265 und 267 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 2 | kU/l | 2,70 11,8 | 0,25 1,18 | 1,95 3,45 8,26 15,3 | | | | |
| Spez. IgE (SPE) Universal Kit-Kontrollen L2UNC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 121 121 121 | verwendbar bis 28.02.2011 | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 2 | kU/l | 2,70 11,8 | 0,24 1,18 | 1,98 3,42 8,26 15,3 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für 3. Gen. Spez. IgE gelten ab Kit-Charge 280 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 2 | kU/l | 2,30 10,3 | 0,20 1,03 | 1,70 2,90 7,21 13,4 | | | | |

: Neu hinzugefügt
 → : Aktualisierte Werte
 * : Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|---|------|-----|---------|------------|------|-------------------|---------|------------|---|-------------------|
| Allergen-spez. IgE Kontrollen D1 DC1L Charge 111 | | | | | | | | | | |
| verwendbar bis 31.05.2010 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 | kU/l | 2,00 | 0,34 | 0,98 3,02 | | | | |
| Allergen-spez. IgE Kontrollen D1 DC1L Charge 112 | | | | | | | | | | |
| verwendbar bis 31.10.2010 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 | kU/l | 2,44 | 0,37 | 1,33 3,55 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für 3. Gen. Spez. IgE gelten ab Kit-Charge 263 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 | kU/l | 2,89 | 0,43 | 1,60 4,18 | | | | |
| Allergen-spez. IgE Kontrollen D2 DC2L Charge 113 | | | | | | | | | | |
| verwendbar bis 30.11.2009 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 | kU/l | 2,40 | 0,36 | 1,32 3,48 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für 3. Gen. Spez. IgE gelten ab Kit-Charge 244 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 | kU/l | 1,50 | 0,23 | 0,81 2,19 | | | | |
| Allergen-spez. IgE Kontrollen D2 DC2L Charge 115 | | | | | | | | | | |
| verwendbar bis 31.10.2010 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 | kU/l | 2,27 | 0,34 | 1,25 3,29 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für 3. Gen. Spez. IgE gelten ab Kit-Charge 263 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 | kU/l | 2,69 | 0,40 | 1,49 3,89 | | | | |
| Allergen-spez. IgE Kontrollen M6 MC6L Charge 114 | | | | | | | | | | |
| verwendbar bis 31.05.2010 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 | kU/l | 8,7 | 1,73 | 3,51 13,9 | | | | |
| Allergen-spez. IgE Kontrollen M6 MC6L Charge 115 | | | | | | | | | | |
| verwendbar bis 31.10.2010 | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | ☒ 1 | kU/l | 9,50 | 1,90 | 3,80 15,2 | | | | |
| Allergen-spez. IgE Kontrollen L2SNC | | | | | | | | | | |
| 3. Gen. Spez. IgE IMMULITE 2000 L2KUN | SPE | 1 | kU/l | 0,05 | 0,03 | 0,00 0,13 | | | | |
| IGF-Kontrollmodul LGCOCM Charge 0022 | | | | | | | | | | |
| verwendbar bis 30.09.2010 | | | | | | | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IGF-I gelten ab Charge 406 | | | | | | | | | | |
| IGF-I IMMULITE 2000 L2KGF | IG1 | 1 | | 64,0 | 6,40 | 44,8 83 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 243 | 24,3 | 170 316 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IGF-I gelten ab Charge 411 | | | | | | | | | | |
| IGF-I IMMULITE 2000 L2KGF | IG1 | 1 | | 59,0 | 5,90 | 41,3 77 | | | | |
| | | 2 | ng/ml | 222 | 22,2 | 155 289 | | | | |
| IGFBP-3 IMMULITE 2000 L2KGB | BP3 | 1 | | 0,88 | 0,08 | 0,64 1,12 | | | | |
| | | 2 | µg/ml | 3,70 | 0,30 | 2,80 4,60 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IGFBP-3 gelten ab Charge 211 | | | | | | | | | | |
| IGFBP-3 IMMULITE 2000 L2KGB | BP3 | 1 | | 0,83 | 0,08 | 0,59 1,07 | | | | |
| | | 2 | µg/ml | 3,43 | 0,30 | 2,53 4,33 | | | | |

☒: Neu hinzugefügt
 →: Aktualisierte Werte
 *: Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|---|------|---------------------------------------|------------------------------|------------|------|-------------------|-------|---------|---------------------------|---|-------------------|
| IGF-Kontrollmodul LGCOCM | | | | | | Charge | 0023 | | verwendbar bis 30.06.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0023 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0023 | | | | |
| IGF-I IMMULITE 2000 L2KGF | IG1 | 1 | ng/ml | 81,0 | 8,10 | 56,7 | 105 | | | | |
| | | 2 | | 242 | 24,2 | 169 | 315 | | | | |
| IGFBP-3 IMMULITE 2000 L2KGB | BP3 | 1 | µg/ml | 1,02 | 0,09 | 0,75 | 1,29 | | | | |
| | | 2 | | 4,20 | 0,34 | 3,18 | 5,22 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für IGFBP-3 gelten ab Charge 211 | | | | | | | | | | | |
| IGFBP-3 IMMULITE 2000 L2KGB | BP3 | 1 | µg/ml | 0,98 | 0,09 | 0,71 | 1,25 | | | | |
| | | 2 | | 3,92 | 0,34 | 2,90 | 4,94 | | | | |
| IGF-Kontrollmodul LGCOCM | | | | | | Charge | 0024 | | verwendbar bis 30.06.2012 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0024 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0024 | | | | |
| IGF-I IMMULITE 2000 L2KGF | IG1 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ng/ml | 58,0 | 5,80 | 40,6 | 75 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 240 | 24,0 | 168 | 312 | | | | |
| IGFBP-3 IMMULITE 2000 L2KGB | BP3 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | µg/ml | 0,91 | 0,08 | 0,67 | 1,15 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 3,70 | 0,32 | 2,74 | 4,66 | | | | |
| Insulin-Kontrollmodul LINCM | | | | | | Charge | 0121 | | verwendbar bis 31.12.2009 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0121 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0121 | | | | |
| Insulin IMMULITE 2000 L2KIN | INS | 1 | µU/ml [1st IRP 66/304] | 8,10 | 0,59 | 6,33 | 9,87 | | | | |
| | | 2 | | 49,0 | 3,50 | 38,5 | 59,5 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Insulin gelten ab Charge 246 | | | | | | | | | | | |
| Insulin IMMULITE 2000 L2KIN | INS | 1 | µU/ml [1st IRP 66/304] | 5,10 | 0,37 | 3,99 | 6,21 | | | | |
| | | 2 | | 48,0 | 3,40 | 37,8 | 58,2 | | | | |
| Insulin-Kontrollmodul LINCM | | | | | | Charge | 0122 | | verwendbar bis 31.03.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0122 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0122 | | | | |
| Insulin IMMULITE 2000 L2KIN | INS | 1 | µU/ml [1st IRP 66/304] | 10,6 | 0,77 | 8,29 | 12,91 | | | | |
| | | 2 | | 55,0 | 3,90 | 43,3 | 66,7 | | | | |
| Insulin-Kontrollmodul LINCM | | | | | | Charge | 0123 | | verwendbar bis 31.07.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0123 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0123 | | | | |
| Insulin IMMULITE 2000 L2KIN | INS | 1 | µU/ml [1st IRP 66/304] | 10,3 | 0,76 | 8,02 | 12,6 | | | | |
| | | 2 | | 52,0 | 3,70 | 40,9 | 63,1 | | | | |
| Insulin-Kontrollmodul LINCM | | | | | | Charge | 0124 | | verwendbar bis 30.04.2012 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0124 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0124 | | | | |
| Insulin IMMULITE 2000 L2KIN | INS | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | µU/ml [1st IRP 66/304] | 10,0 | 0,74 | 7,78 | 12,2 | | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 46,0 | 3,30 | 36,1 | 55,9 | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | |
|--------------------------------------|------|-----|---------|------------|------|-------------------|---------|------------|---------------------------|-------------------|--|
| LBP-Kontrollmodul LLBCM | | | | | | Charge | 0016 | | verwendbar bis 31.05.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0016 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0016 | | | | |
| LBP IMMULITE 2000 L2KLB | LBP | 1 | µg/ml | 4,60 | 0,46 | 3,22 | 5,98 | | | | |
| | | 2 | | 42,0 | 4,20 | 29,4 | 54,6 | | | | |
| LBP-Kontrollmodul LLBCM | | | | | | Charge | 0017 | | verwendbar bis 31.01.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0017 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0017 | | | | |
| LBP IMMULITE 2000 L2KLB | LBP | 1 | µg/ml | 5,60 | 0,56 | 3,92 | 7,28 | | | | |
| | | 2 | | 57,0 | 5,70 | 39,9 | 74,1 | | | | |
| LBP-Kontrollmodul LLBCM | | | | | | Charge | 0018 | | verwendbar bis 30.04.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0018 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0018 | | | | |
| LBP IMMULITE 2000 L2KLB | LBP | 1 | µg/ml | 5,40 | 0,54 | 3,78 | 7,02 | | | | |
| | | 2 | | 43,0 | 4,30 | 30,1 | 55,9 | | | | |
| LBP-Kontrollmodul LLBCM | | | | | | Charge | 0019 | | verwendbar bis 30.09.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0019 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0019 | | | | |
| LBP IMMULITE 2000 L2KLB | LBP | 1 | µg/ml | 4,30 | 0,43 | 3,01 | 5,59 | | | | |
| | | 2 | | 41,0 | 4,10 | 28,7 | 53,3 | | | | |
| NT-proBNP-Kontrollmodul LNTCM | | | | | | Charge | 0003 | | verwendbar bis 30.09.2009 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0003 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0003 | | | | |
| NT-proBNP IMMULITE 2000 L2KNT | NTP | 1 | pg/ml | 403 | 28,0 | 319 | 487 | | | | |
| | | 2 | | 4.284 | 300 | 3384 | 5184 | | | | |
| NT-proBNP-Kontrollmodul LNTCM | | | | | | Charge | 0004 | | verwendbar bis 28.02.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0004 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0004 | | | | |
| NT-proBNP IMMULITE 2000 L2KNT | NTP | 1 | pg/ml | 431 | 30,0 | 341 | 521 | | | | |
| | | 2 | | 4.654 | 326 | 3676 | 5632 | | | | |
| NT-proBNP-Kontrollmodul LNTCM | | | | | | Charge | 0005 | | verwendbar bis 30.09.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0005 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0005 | | | | |
| NT-proBNP IMMULITE 2000 L2KNT | NTP | 1 | pg/ml | 421 | 29,0 | 334 | 508 | | | | |
| | | 2 | | 4.614 | 323 | 3645 | 5583 | | | | |
| NT-proBNP-Kontrollmodul LNTCM | | | | | | Charge | 0006 | | verwendbar bis 30.05.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0006 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0006 | | | | |
| NT-proBNP IMMULITE 2000 L2KNT | NTP | 1 | pg/ml | 327 | 23,0 | 258 | 396 | | | | |
| | | 2 | | 4.347 | 304 | 3435 | 5259 | | | | |
| PAP-Kontrollmodul PACM | | | | | | Charge | 0026 | | verwendbar bis 31.10.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0026 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0026 | | | | |
| | | | | | | Level 3 | 0026 | | | | |
| PAP IMMULITE 2000 L2KPA | PAP | 1 | ng/ml | 3,40 | 0,27 | 2,59 | 4,21 | | | | |
| | | 2 | | 15,8 | 1,07 | 12,6 | 19,0 | | | | |
| | | 3 | | 31,9 | 2,26 | 25,1 | 38,7 | | | | |
| PAPP-A-Kontrollmodul LPCCM | | | | | | Charge | 0013 | | verwendbar bis 31.12.2009 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0013 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0013 | | | | |
| PAPP-A IMMULITE 2000 L2KPC | PAA | 1 | mIU/ml | 0,40 | 0,03 | 0,31 | 0,49 | | | | |
| | | 2 | | 2,03 | 0,13 | 1,64 | 2,42 | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|-----|---------|------------|-------|-------------------|-------|---------|---------------------------|---|-------------------|
| PAPP-A-Kontrollmodul LPCCM | | | | | | Charge | 0014 | | verwendbar bis 31.10.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0014 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0014 | | | | |
| PAPP-A IMMULITE 2000 L2KPC | PAA | 1 | mlU/ml | 0,38 | 0,03 | 0,29 | 0,47 | | | | |
| | | 2 | | 2,02 | 0,13 | 1,63 | 2,41 | | | | |
| PAPP-A-Kontrollmodul LPCCM | | | | | | Charge | 0016 | | verwendbar bis 31.03.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0016 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0016 | | | | |
| PAPP-A IMMULITE 2000 L2KPC | PAA | 1 | mlU/ml | 0,33 | 0,02 | 0,27 | 0,39 | | | | |
| | | 2 | | 1,81 | 0,12 | 1,45 | 2,17 | | | | |
| C-Peptid-Kontrollmodul PECM | | | | | | Charge | 0018 | | verwendbar bis 31.07.2009 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0018 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0018 | | | | |
| C-Peptid IMMULITE 2000 L2KPE | CPE | 1 | ng/ml | 0,79 | 0,15 | 0,34 | 1,24 | | | | |
| | | 2 | | 3,00 | 0,25 | 2,25 | 3,75 | | | | |
| | | 3 | | 5,80 | 0,39 | 4,63 | 6,97 | | | | |
| C-Peptid - neue Verison IMMULITE 2000 L2KPEP | PEP | 1 | ng/ml | 0,40 | 0,04 | 0,28 | 0,52 | | | | |
| | | 2 | | 1,78 | 0,15 | 1,33 | 2,23 | | | | |
| | | 3 | | 3,98 | 0,34 | 2,96 | 5,00 | | | | |
| C-Peptid-Kontrollmodul PECM | | | | | | Charge | 0019 | | verwendbar bis 31.01.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0019 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0019 | | | | |
| C-Peptid - neue Verison IMMULITE 2000 L2KPEP | PEP | 1 | ng/ml | 0,67 | 0,07 | 0,46 | 0,88 | | | | |
| | | 2 | | 2,66 | 0,22 | 2,00 | 3,32 | | | | |
| | | 3 | | 5,79 | 0,49 | 4,32 | 7,26 | | | | |
| Osteocalcin-Kontrollmodul LONCM | | | | | | Charge | 0009 | | verwendbar bis 31.03.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0009 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0009 | | | | |
| Osteocalcin IMMULITE 2000 L2KON | OCN | 1 | ng/ml | 4,80 | 0,38 | 3,66 | 5,94 | | | | |
| | | 2 | | 25,0 | 2,00 | 19,0 | 31,0 | | | | |
| PSA 3. Generation-Kontrolle LUPCM | | | | | | Charge | 0014 | | verwendbar bis 30.09.2009 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0014 | | | | |
| PSA 3.Generation IMMULITE 2000 L2KUP | sPS | 1 | ng/ml | 0,029 | 0,003 | 0,020 | 0,038 | | | | |
| PSA 3. Generation-Kontrolle LUPCM | | | | | | Charge | 0015 | | verwendbar bis 30.06.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0015 | | | | |
| PSA 3.Generation IMMULITE 2000 L2KUP | sPS | 1 | ng/ml | 0,029 | 0,003 | 0,020 | 0,038 | | | | |
| PSA 3. Generation-Kontrolle LUPCM | | | | | | Charge | 0016 | | verwendbar bis 31.10.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0016 | | | | |
| PSA 3.Generation IMMULITE 2000 L2KUP | sPS | 1 | ng/ml | 0,030 | 0,004 | 0,018 | 0,042 | | | | |
| PTH-intakt-Kontrolle LPHCM | | | | | | Charge | 0036 | | verwendbar bis 31.12.2009 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0036 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0036 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für PTH-intakt gelten ab Charge 147 | | | | | | | | | | | |
| PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP | iPT | 1 | pg/ml | 69,0 | 4,90 | 54,3 | 83,7 | | | | |
| | | 2 | | 505 | 46,0 | 367 | 643 | | | | |
| PTH-intakt-Kontrolle LPHCM | | | | | | Charge | 0037 | | verwendbar bis 31.03.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0037 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0037 | | | | |
| PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP | iPT | 1 | pg/ml | 71,0 | 5,00 | 56,0 | 86,0 | | | | |
| | | 2 | | 473 | 43,0 | 344 | 602 | | | | |
| PTH-intakt-Kontrolle LPHCM | | | | | | Charge | 0038 | | verwendbar bis 30.11.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0038 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0038 | | | | |
| PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP | iPT | 1 | pg/ml | 57,0 | 4,00 | 45,0 | 69,0 | | | | |
| | | 2 | | 344 | 31,0 | 251 | 437 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für PTH-intakt gelten ab Charge 190 | | | | | | | | | | | |
| PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP | iPT | 1 | pg/ml | 46,0 | 3,20 | 36,4 | 55,6 | | | | |
| | | 2 | | 285 | 26,0 | 207 | 363 | | | | |

☒: Neu hinzugefügt
 →: Aktualisierte Werte
 ※: Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|--|------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------|---|-------------------|
| PTH-intakt-Kontrolle LPHCM | | | | | | Charge | 0039 | verwendbar bis 28.02.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0039 | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0039 | | | |
| PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP | iPT | 1 | pg/ml | 70,0 | 4,90 | 55,3 | 84,7 | | | |
| | | 2 | | 412 | 37,0 | 301 | 523 | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für PTH-intakt gelten ab Charge 190 | | | | | | | | | | |
| PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP | iPT | 1 | pg/ml | 57,0 | 4,00 | 45,0 | 69,0 | | | |
| | | 2 | | 369 | 33,0 | 270 | 468 | | | |
| PTH-intakt-Kontrolle LPHCM | | | | | | Charge | 0040 | verwendbar bis 31.01.2012 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0040 | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0040 | | | |
| PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP | iPT | 1 | pg/ml | 63,0 | 4,40 | 49,8 | 76,2 | | | |
| | | 2 | | 376 | 34,0 | 274 | 478 | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für PTH-intakt gelten ab Charge 190 | | | | | | | | | | |
| PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP | iPT | 1 | pg/ml | 58,0 | 4,10 | 45,7 | 70,3 | | | |
| | | 2 | | 395 | 36,0 | 287 | 503 | | | |
| PTH-intakt-Kontrolle LPHCM | | | | | | Charge | 0041 | verwendbar bis 28.02.2012 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0041 | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0041 | | | |
| PTH intakt IMMULITE 2000 L2KPP | iPT | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | pg/ml | 66,0 | 4,60 | 52,2 | 79,8 | | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2 | | 442 | 40,0 | 322 | 562 | | | |
| Pyrilinks-D-Kontrolle LPDCM | | | | | | Charge | 0019 | verwendbar bis 31.07.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0019 | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0019 | | | |
| Pyrilinks-D IMMULITE 2000 L2KPD | DPD | 1 | nmol/l | 26,1 | 4,30 | 13,2 | 39,0 | | | |
| | | 2 | | 99 | 9,50 | 70,5 | 128 | | | |
| Rubella IgG Kontrollen LRUBC | | | | | | Charge | 119 | verwendbar bis 31.12.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 119 | | | |
| | | | | | | Level 2 | 119 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 119 | | | |
| Rubella IgG IMMULITE 2000 L2KRUB | RUB | 1 | IU/ml | 2,50 | 1,25 | 0,00 | 6,25 | | | |
| | | 2 | | 18,2 | 2,00 | 12,2 | 24,2 | | | |
| | | 3 | | 58,0 | 6,40 | 38,8 | 77,2 | | | |
| Rubella IgG Kontrollen LRUBC | | | | | | Charge | 130 | verwendbar bis 31.08.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 130 | | | |
| | | | | | | Level 2 | 130 | | | |
| | | | | | | Level 3 | 130 | | | |
| Rubella IgG IMMULITE 2000 L2KRUB | RUB | 1 | IU/ml | 2,50 | 1,25 | 0,00 | 6,25 | | | |
| | | 2 | | 18,4 | 2,10 | 12,1 | 24,7 | | | |
| | | 3 | | 58,0 | 6,40 | 38,8 | 77,2 | | | |
| Rubella IgM Kontrollen LRMC | | | | | | Charge | 0013 | verwendbar bis 30.09.2009 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0013 | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0013 | | | |
| Rubella IgM IMMULITE 2000 L2KRM | RUM | | neg. pos. | 0,25 2,50 | 0,13 0,30 | 0,00 1,60 | 0,63 3,40 | | | |
| Rubella IgM Kontrollen LRMC | | | | | | Charge | 0014 | verwendbar bis 30.09.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0014 | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0014 | | | |
| Rubella IgM IMMULITE 2000 L2KRM | RUM | | neg. pos. | 0,25 2,80 | 0,13 0,33 | 0,00 1,81 | 0,63 3,79 | | | |
| Rubella IgM Kontrollen LRMC | | | | | | Charge | 0015 | verwendbar bis 31.10.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0015 | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0015 | | | |
| Rubella IgM IMMULITE 2000 L2KRM | RUM | | neg. pos. | 0,25 2,50 | 0,13 0,30 | 0,00 1,60 | 0,63 3,40 | | | |

: Neu hinzugefügt
 → : Aktualisierte Werte
 * : Vorläufige Werte

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|---|------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------|---------------------------|---|-------------------|
| SHBG-Kontrollmodul LSHC | | | | | | Charge | 021 | | verwendbar bis 31.08.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 021 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 021 | | | | |
| SHBG IMMULITE 2000 L2KSH | SBG | 1 | nmol/l | 4,00 | 0,28 | 3,16 | 4,84 | | | | |
| | | 2 | | 77,0 | 6,30 | 58,1 | 95,9 | | | | |
| SHBG-Kontrollmodul LSHC | | | | | | Charge | 022 | | verwendbar bis 31.01.2012 | | |
| | | | | | | Level 1 | 022 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 022 | | | | |
| SHBG IMMULITE 2000 L2KSH | SBG | 1 | nmol/l | 4,70 | 0,33 | 3,71 | 5,69 | | | | |
| | | 2 | | 76,0 | 6,20 | 57,4 | 94,6 | | | | |
| Schilddrüsen-Ak-Kontrollmodul LAACM | | | | | | Charge | 0016 | | verwendbar bis 30.04.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0016 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0016 | | | | |
| Anti-TG IMMULITE 2000 L2KTG | ATG | 1 | IU/ml | 36,1 | 3,70 | 25,0 | 47,2 | | | | |
| | | 2 | | 590 | 55,5 | 424 | 757 | | | | |
| Anti-TPO IMMULITE 2000 L2KTO | ATA | 1 | IU/ml | 35,5 | 4,90 | 20,8 | 50,2 | | | | |
| | | 2 | | 618 | 56,9 | 447 | 789 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Anti-TPO gelten ab Charge 396 | | | | | | | | | | | |
| Anti-TPO IMMULITE 2000 L2KTO | ATA | 1 | IU/ml | 40,0 | 5,50 | 23,5 | 56,5 | | | | |
| | | 2 | | 688 | 63,3 | 498 | 878 | | | | |
| Schilddrüsen-Ak-Kontrollmodul LAACM | | | | | | Charge | 0017 | | verwendbar bis 31.07.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0017 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0017 | | | | |
| Anti-TG IMMULITE 2000 L2KTG | ATG | 1 | IU/ml | 35,8 | 3,70 | 24,7 | 46,9 | | | | |
| | | 2 | | 507 | 47,7 | 364 | 650 | | | | |
| Anti-TPO IMMULITE 2000 L2KTO | ATA | 1 | IU/ml | 37,5 | 5,20 | 21,9 | 53,1 | | | | |
| | | 2 | | 573 | 52,7 | 415 | 731 | | | | |
| Bitte beachten: Die untenstehenden Werte für Anti-TPO gelten ab Charge 396 | | | | | | | | | | | |
| Anti-TPO IMMULITE 2000 L2KTO | ATA | 1 | IU/ml | 41,8 | 5,80 | 24,4 | 59,2 | | | | |
| | | 2 | | 619 | 57,0 | 448 | 790 | | | | |
| Syphilis Screen Kontrollen LSYC | | | | | | Charge | 0001 | | verwendbar bis 30.09.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0001 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0001 | | | | |
| Syphilis IMMULITE 2000 L2KSY | SYP | | neg. pos. | 0,25 2,50 | 0,13 0,25 | 0,00 1,75 | 0,63 3,25 | | | | |
| Syphilis Screen Kontrollen LSYC | | | | | | Charge | 0002 | | verwendbar bis 31.10.2010 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0002 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0002 | | | | |
| Syphilis IMMULITE 2000 L2KSY | SYP | | neg. pos. | 0,25 2,60 | 0,13 0,30 | 0,00 1,70 | 0,63 3,50 | | | | |
| Syphilis Screen Kontrollen LSYC | | | | | | Charge | 0003 | | verwendbar bis 30.09.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0003 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0003 | | | | |
| Syphilis IMMULITE 2000 L2KSY | SYP | | neg. pos. | 0,25 2,31 | 0,13 0,28 | 0,00 1,47 | 0,63 3,15 | | | | |
| TBG-Kontrollmodul LTBCM | | | | | | Charge | 0021 | | verwendbar bis 30.11.2009 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0021 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0021 | | | | |
| TBG IMMULITE 2000 L2KTB | TBG | 1 | µg/ml | 6,90 | 0,70 | 4,80 | 9,00 | | | | |
| | | 2 | | 34,0 | 2,90 | 25,3 | 42,7 | | | | |
| TBG-Kontrollmodul LTBCM | | | | | | Charge | 0022 | | verwendbar bis 31.01.2011 | | |
| | | | | | | Level 1 | 0022 | | | | |
| | | | | | | Level 2 | 0022 | | | | |
| TBG IMMULITE 2000 L2KTB | TBG | 1 | µg/ml | 6,90 | 0,70 | 4,80 | 9,00 | | | | |
| | | 2 | | 34,0 | 2,90 | 25,3 | 42,7 | | | | |

| Assay | Code | Fl. | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) | Einheit | Mittelwert | s | Bereich (MW ± 3s) |
|---|------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------------|---------------------------|---|-------------------|
| Thyreoglobulin-Kontrollmodul LTYCM | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 0024 0024 0024 | verwendbar bis 31.07.2010 | | |
| Thyreoglobulin IMMULITE 2000 L2KTY | TG | 1 2 3 | ng/ml | 1,80 9,60 58,0 | 0,23 0,73 4,30 | 1,11 2,49 7,41 11,8 45,1 70,9 | | | | |
| Thyreoglobulin-Kontrollmodul LTYCM | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 0030 0030 0030 | verwendbar bis 31.03.2012 | | |
| Thyreoglobulin IMMULITE 2000 L2KTY | TG | ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 | ng/ml | 1,50 8,00 51,0 | 0,19 0,61 3,80 | 0,93 2,07 6,17 9,83 39,6 62,4 | | | | |
| Toxoplasma IgG Kontrollen LTXPC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 Level 3 | 0021 0021 0021 0021 | verwendbar bis 30.11.2009 | | |
| Toxoplasma IgG IMMULITE 2000 L2KTXP | TXP | 1 2 3 | IU/ml | 2,50 16,3 73,0 | 1,25 2,10 11,0 | 0,00 6,25 10,0 22,6 40,0 106 | | | | |
| Toxoplasma IgG Kontrollen LTXPC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 Level 3 | 0022 0022 0022 0022 | verwendbar bis 31.10.2010 | | |
| Toxoplasma IgG IMMULITE 2000 L2KTXP | TXP | 1 2 3 | IU/ml | 2,50 14,3 71,0 | 1,25 1,86 10,7 | 0,00 6,25 8,72 19,9 38,9 103 | | | | |
| Toxoplasma IgM µ-capture Kontrollen LTZC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 006 006 006 | verwendbar bis 30.11.2009 | | |
| Tox. IgM µ-Capture IMMULITE 2000 L2KTZ | TXU | | neg. pos. | 0,25 1,90 | 0,13 0,30 | 0,00 0,64 1,00 2,80 | | | | |
| Toxoplasma IgM µ-capture Kontrollen LTZC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 007 007 007 | verwendbar bis 31.12.2009 | | |
| Tox. IgM µ-Capture IMMULITE 2000 L2KTZ | TXU | | neg. pos. | 0,25 2,20 | 0,13 0,35 | 0,00 0,64 1,15 3,25 | | | | |
| Toxoplasma IgM µ-capture Kontrollen LTZC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 008 008 008 | verwendbar bis 31.10.2010 | | |
| Tox. IgM µ-Capture IMMULITE 2000 L2KTZ | TXU | | neg. pos. | 0,25 2,20 | 0,13 0,35 | 0,00 0,64 1,15 3,25 | | | | |
| Toxoplasma IgM µ-capture Kontrollen LTZC | | | | | | Charge Level 1 Level 2 | 009 009 009 | verwendbar bis 31.12.2012 | | |
| Tox. IgM µ-Capture IMMULITE 2000 L2KTZ | TXU | | neg. pos. | 0,25 2,00 | 0,13 0,32 | 0,00 0,64 1,04 2,96 | | | | |
| TSH 3. Gen. Kontrollmodul LTGCM | | | | | | Charge Level 1 | 0015 0015 | verwendbar bis 31.05.2010 | | |
| TSH 3. Generation IMMULITE 2000 L2KTS | TSH | 1 | µIU/ml [2nd IRP 80/558] | 0,015 | 0,002 | 0,009 0,021 | | | | |
| TSH 3. Gen. Kontrollmodul LTGCM | | | | | | Charge Level 1 | 0016 0016 | verwendbar bis 31.01.2012 | | |
| TSH 3. Generation IMMULITE 2000 L2KTS | TSH | 1 | µIU/ml [2nd IRP 80/558] | 0,01 | 0,002 | 0,01 0,02 | | | | |

☒: Neu hinzugefügt
 →: Aktualisierte Werte
 *: Vorläufige Werte